Información sobre productos

97 53 14

Alicate autoajustable para crimpar punteras huecas

De acceso lateral

- Menor anchura del mango

- Prensado hexagonal ahora ampliado hasta 10 mm²
- Prensado hexagonal para medidas limitadas de conexión
- Especialmente apto para todas las punteras huecas Twin de hasta 2 x 4 mm² o 2 x AWG 12
- Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4
- Ajuste automático al tamaño deseado de la puntera
- Proceso de crimpado de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática
- Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica
- Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo
- Muy confortable dada la forma de su mango y su reducido peso
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite

Información general	
Núm. de artículo	97 53 14
EAN	4003773041474
Alicate	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	445 g
Dimensiones	180 x 75 x 21 mm
Reach	sí
RohS	no

Características técnicas	
Gama de aplicación	Punteras huecas
Capacidad milímetros cuadrados	0,08 — 10 mm²
Núm. de posiciones de crimpaje	1
AWG	28 — 8

Tipología	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Piezas de recambio	
97 59 30	Muelle de tensión para 97 53 4/5/8/9/14, delgado (Mango)
97 59 31	Muelle de tensión para 97 53 4/5/8/9/14, grueso (Cabeza)
97 59 32	Anillos de seguridad para modelo 97 53 para 97 53 XX,

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.