

Información sobre productos

97 99 332

Punteras huecas con collar de plástico

200 unidades de cada tipo

DIN 46228-4: 2020-03

- Tamaño nominal: 1 mm²
- Contenido: 200 piezas
- Color: rojo
- Embudo de inserción de polipropileno
- Resistente al calor hasta 105°C
- Material: E-Cu
- Superficie electro estañada
- Espesor mínimo del revestimiento 3µm



Información general

Núm. de artículo	97 99 332
EAN	4003773076438
Norma	DIN 46228-4: 2020-03
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Cable	1 mm ²
AWG	18
Color	rojo
L1	14 mm
L2	8 mm
d1	1,4 mm
d2	3 mm
S1	0,15 mm
S2	0,25 mm
Cantidad	200
Aislamiento	PP
Material	Cobre
superficie	Estañado

Tipología

eCl@ss 5.1.4	27400201
proficl@ss 6.0	EAB559c013
UNSPSC 13.1	27121707

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.