

Información sobre productos

98 20 55

- Mango de plástico en 2 componentes optimizado ergonómicamente para una transmisión de la fuerza sin fatiga y suave para las manos
- El diseño del mango evita que ruede
- Acero al cromo vanadio molibdeno

Destornilladores para tornillos planos

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

Información general

Núm. de artículo	98 20 55
EAN	4003773024224
Punta	bruñido
Mangos	mango aislante en dos componentes, según norma VDE
Peso	69 g
Dimensiones	232 x 28 x 29 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Long. de la varilla	125 mm
Longitud de la punta no aislada	15 mm
Long. del mango	107 mm
Anchura de la varilla	5,5 mm
Espesor de la varilla	1,0 mm
comprobado por VDE	sí

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040401
ETIM 5.0	EC000158
ETIM 6.0	EC000158
proficl@ss 6.0	AAA817c008
UNSPSC 13.1	27111701

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.