

Información sobre productos

98 25 00

- Mango de plástico en 2 componentes optimizado ergonómicamente para una transmisión de la fuerza sin fatiga y suave para las manos
- El diseño del mango evita que ruede
- Acero al cromo vanadio molibdeno

Destornillador para tornillos cruciformes

Pozidriv®

IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V ⚡

Información general	
Núm. de artículo	98 25 00
EAN	4003773062370
Punta	bruñido
Mangos	mango aislante en dos componentes, según norma VDE
Peso	32 g
Dimensiones	162 x 25 x 25 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	no
RohS	no
Características técnicas	
Tamaño	PZ0
Long. de la varilla	60 mm
Long. del mango	102 mm
Ø de la cuchilla	3,0 mm
Longitud de la punta no aislada	15 mm
comprobado por VDE	sí
Tipología	
eCl@ss 5.1.4	21040401
ETIM 5.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144
proficl@ss 6.0	AAA818c006
UNSPSC 13.1	27111701

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

Pozidriv® es una marca registrada de European Ind. Serv. Ltd.