Información sobre productos

98 53 13

Cuchillo pelacables

IEC 60900 DIN EN 60900

1000 V

- Cuchilla de gancho estrecha, solidamente fijada, forma de hoz
- Adecuado para cables sectoriales
- Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite
- Forma del mango con diseño ergonómico y protección de deslizamiento agradablemente diseñada
- Más seguridad por componentes blandos antideslizantes
- El hueco para el pulgar y el "gancho" para los dedos al final del mango aseguran una óptima transmisión de fuerza cuando se presiona la cuchilla
- Capuchón de protección transparente

Información general	
Núm. de artículo	98 53 13
EAN	4003773026556
Mangos	mango aislante en dos componentes, según norma VDE
Peso	64 g
Dimensiones	190 x 42 x 26 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	no
RohS	no

Características técnicas	
Long. de la varilla	50 mm
Radio	40 mm
comprobado por VDE	sí

Tipología	
eCl@ss 5.1.4	21040602
ETIM 5.0	EC000155
ETIM 6.0	EC000155
proficl@ss 6.0	EAB554c020
UNSPSC 13.1	23241609

Piezas de recambio	
98 59 01	Capuchón de protección de recambio para 98 52 / 98 54 / 98 53 XX,

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.