

Broszura informacyjna

08 05 110

Szczypce uniwersalne małe



- Kompaktowe szczypce uniwersalne dla majsterkowiczów i profesjonalistów
- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Nr art.	08 05 110
EAN	4003773034957
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	85 g
Wymiary	110 x 71 x 17 mm

Technische Attribute

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 2,5 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 1,6 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 9,0 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	10,0 mm ²

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych