

Broszura informacyjna

26 16 200 T

Szczypce tnące półokrągłe (wydłużone typu „bociani dziób”)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



- Elastyczne końcówki: stabilność i wysoka wytrzymałość na odkształcenia
- Precyzyjne końcówki szczypiec o dużej elastyczności i wytrzymałości na skręcanie
- Półokrągłe, długie i zwężające się szczęki
- Z ostrzami (twardość ok. 61 HRC) do cięcia drutu miękkiego, średnio twardego i twardego
- Szczypce z zintegrowanym zaczepem izolowanym do zamocowania zabezpieczenia przed upadkiem w trakcie pracy
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Nr art.	26 16 200 T
EAN	4003773081449
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami izolowanymi wg VDE
Waga	235 g
Wymiary	200 x 56 x 27 mm
Norma	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute	
	Ø 3,2 mm
	Ø 2,2 mm
	9,5 mm
	3,0 mm
	2,5 mm
	73,0 mm
Szerokość główki	18 mm
Rodzaj	1
Zabezpieczenie przed upadkiem	tak
izolowane wg VDE	tak
eCl@ss 5.1.4	21040301
profiCl@ss 6.0	EAC420c044
UNSPSC 13.1	27112134

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych