


Broszura informacyjna

31 25 160

Szczypce chwytające (szczypce chwytające wydłużone)

- Szczypce do precyzyjnych prac montażowych, gięcia oraz regulacji
- Z bardzo długimi szczękami 55,0 mm
- Powierzchnie chwytające gładkie
- Precyzyjnie wykończone krawędzie
- Szczęki wygięte pod kątem 45°
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



Nr art.	31 25 160
EAN	4003773016489
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	123 g
Wymiary	160 x 71 x 48 mm

Technische Attribute

Rodzaj	2
	7,5 mm
	1,8 mm
	2,5 mm
	27,0 mm
	55,0 mm
Szerokość główki	16,0 mm
	45

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000833
ETIM 6.0	EC000833
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112126

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych