

Broszura informacyjna

46 31 A02

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do pierścieni zewnętrznych na wałach

Wygięte pod kątem 45°

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- Zgodnie z normą DIN 5254 A i DIN 5254 B, lecz zakrzywione pod kątem 45°
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



MM  45°

Nr art.	46 31 A02
EAN	4003773066996
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
Rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	95 g
Wymiary	130 x 86 x 11 mm

Technische Attribute

Rodzaj	3
Średnica wału	Ø 3 – 10 mm
Końcówki (średnica)	Ø 0,9 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych