

Broszura informacyjna

71 32 200 T

KNIPEX CoBolt®

Kompaktowe szczypce tnące przegubowe



Inteligentny siłacz

- Z precyzyjnymi ostrzami do cięcia drutu miękkiego, twardego i bardzo twardego (fortepianowego)
- Do cięcia np.: sworzni, gwoździ, prętów, nitów itp. o średnicy do 5,2 mm
- Specjalna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- Sprężyny rozwierające i blokada połączone dodatkowo z rękojeściami zapewniają komfortową pracę i bezpieczny transport
- Wąskie rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami, bez kołnierza, zapewniające lepsze trzymanie i łatwiejszy transport
- Z powierzchnią chwytającą pod złączem do chwytania i przeciągania drutów o średnicy od Ø 1,0 mm
- Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem
- Włóknienie w ostrzu pozwala na łatwiejsze cięcie drutu o większej średnicy, np. w przypadku sufitów podwieszanych
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Nr art.	71 32 200 T
EAN	4003773080060
Szczypce	fosforanowane, czarne
Rękojeści	z wąskimi, wielokomponentowymi nasadkami, z zintegrowanym uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem
Waga	400 g
Wymiary	200 x 55 x 23 mm

Technische Attribute

Rodzaj	3
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 5,2 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 4,0 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 3,6 mm
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 6 mm
Zabezpieczenie przed upadkiem	tak

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002
UNSPSC 13.1	27111512

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych