

ABS B 85 T

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol: ABS B 85 T

Tuote nr : 8784004

Tuotekuvaus : Kotelo ABS




Huomio : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074002006

El. number :

- Suomi : 3423553
- Tanska : 8212001831
- Ruotsi : 2536735

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.



Mitat :	Height	Width	Depth
mm :	110	80	85
inch :	4.33	3.15	3.35

Materiaalit :

Materiaali :	ABS
Alaosan väri :	RAL 7035 -light grey
Kannen väri :	
Tiivistemateriaali :	Polyuretaani

Lisätarvikkeet :

B-MP	Mounting plate, for enclosures: (80 x 54 x 1)
FP 22040	Wall fastening lug (2 pcs), for enclosures:
B-3	DIN-35 Mounting rail, for enclosures: (80 x 35 x 1)

Rating :

Ingress protection (EN 60529):	IP66; IP67;
--------------------------------	-------------

Lämpötilat :

Lämpötila °C (lyhytaikainen) : -40 ... 80

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) :

Lämpötila °F (lyhytaikainen) : -40 ... 175

Lämpötila °F (pitkäkestoinen) : -40 ... 140

Iskunkestävyys (EN 62262):

IK08;

Sähköeristys :

Suojaeristetty

Halogen free (DIN/VDE 0472, Part 815):

1

UV kestoisuus :

-

Paloluokka :

UL 94 HB

Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :

650 °C

NEMA luokka

Certificates :

SGSFIMKO_PICC_pc