






RCMM Indicador de luz multicolor led compact

- indicador de luz multicolor led modular con mesa multifunción de 110 mm de Ø
- bonita luz homogénea gracias a una calota lechosa
- las 7 funciones de luz controlables de forma externa (rojo, amarillo, verde, azul, claro, magenta, turquesa)
- Mejora de las funciones: mesa multifunción ajustable mediante un nuevo interruptor DIP
- alto grado de protección IP66 y resistencia a golpes IK08
- módulo básico para todos los tipos de montaje necesarios
- combinación opcional con generadores de sonido de 32 tonos
- gran cantidad de accesorios (ángulos de montaje, juntas, entradas de cable)



DATOS TÉCNICOS

Tamaño	110 mm
Carcasa	Policarbonato negro o blanco
Calota	Policarbonato, liso (blanco), colores: rojo, amarillo, verde, azul, claro, magenta y turquesa
Tipo de montaje	Cualquiera
Entrada de cable	Dependiendo de la base (entrada de cable laterale, entrada de cable desde abajo)
Técnica de conexión	Terminal de rosca
Corriente de fuga	3mA

Tipo de luz	Luz multicolor & luz multifunción
Elemento de iluminación	LED
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elemento de iluminación > 50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 / +60°C
Grado de protección	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Resistencia a impactos	IK08



RCMM

DATOS DEL PEDIDO

Type	Color	24-48VAC/DC	110-240VAC	Tensión nominal	Rango de voltaje	Corriente nominal
RCMM	negro	850570408		24/48VAC/DC	+/-10%	160mA
	negro		850570313	110/120/230/240VAC	+/-10%	45mA
	blanco	850870408		24/48VAC/DC	+/-10%	160mA
	blanco		850870313	110/120/230/240VAC	+/-10%	45mA



RBA



RBL



RBH



RBNPT

BASES

Type	Nombre del producto	24-48 V AC/DC	110-240 V AC
RBA	Base acústica para indicador de luz de la serie R	850535408	850535313
RBL	Base estándar para montaje en horizontal o vertical, negro	850500900	
RBL	Base estándar para montaje en horizontal o vertical, blanco	850800900	
RBH	Base estándar para montaje en horizontal y de tubos	850510900	
RBNPT	Base universal para montaje del tubo conductor NPT 1/2"	850515900	



RWD



RWU



RWA



RG1



RG2



AKV



RKV

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Número de artículo
RWD	Escuadra de diseño para montaje en vertical del indicador de luz de la serie R con base estándar	850520900
RWU	Escuadra metálica par montaje en vertical de bases universales y estándar de indicadores de luz de la serie R	850521900
RWA	Escuadra metálica para bases acústicas	850531900
RG1	Junta plana para bases de la serie R para hermetizar carcasas lisas	850590900
RG2	Junta plana para montaje en pared de la escuadra de diseño RWD	850590910
AKV	Pasacables M20 para serie N/M/R, sirenas multitono CT5, A y/o indicadores de luz Q	698800026
RKV	Pasacables M16 para bases de la serie R	850590920