

MT60 Columna de señalización monolítica

- Torre luminosa prefabricada para montaje directo
- Excelente dispersión de luz en 360 grados para evitar zonas de sombra
- Lente transparente para evitar señalizaciones incorrectas debido a la influencia de la luz externa
- Fácil limpieza de la lente monolítica, incluso con chorros de agua a alta presión (IP66)
- Posiciones de colores fijas y diferenciadas (verde/amarillo/rojo)
- Opciones de luz continua y escalado, incluyendo destello rojo y/o señal acústica



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Polycarbonato, blanco
Calota	Polycarbonato, claro
Tipo de montaje	Base sobre tubo (100 mm), vertical (con escuadra), horizontal o montaje de tubos ajenos, M22 con conector M12 de 5 pines
Corriente de fuga	3 mA primera entrada, 1 mA cada entrada adicional
Tipo de luz	LED luz fija & intermitente (rojo)
Elemento de iluminación	LED
Tipo de tono	Dispositivo acústico opcional (tono de pulso)
Volumen	hasta 75 dB
Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-25 °C / +50 °C
Grado de protección	IP66
Resistencia a impactos	IK07



MT60 Columnas de señalización preensambladas

DATOS DEL PEDIDO

Número de artículo	Tensión nominal	Función	Color	Dispositivo acústico	Tipo de montaje
MT60-F100-24V DC	24 V DC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	no integrado	base sobre tubo (100 mm)
MT60-W-24V DC	24 V DC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	no integrado	vertical (con escuadra)
MT60-S-24V DC	24 V DC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	no integrado	horizontal o montaje de tubos ajenos
MT60-M12-24V DC	24 V DC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	no integrado	M22 con conector M12 de 5 pines
MT60-F100-S-24V DC	24 V DC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	integrado	base sobre tubo (100 mm)
MT60-W-S-24V DC	24 V DC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	integrado	vertical (con escuadra)
MT60-S-S-24V DC	24 V DC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	integrado	horizontal o montaje de tubos ajenos
MT60-M12-S-24V DC	24 V DC	LED luz fija	rojo-amarillo-verde	integrado	M22 con conector M12 de 5 pines
MT60-F100-110V AC	110 V AC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	no integrado	base sobre tubo (100 mm)
MT60-W-110V AC	110 V AC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	no integrado	vertical (con escuadra)
MT60-S-110V AC	110 V AC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	no integrado	horizontal o montaje de tubos ajenos
MT60-F100-S-110V AC	110 V AC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	integrado	base sobre tubo (100 mm)
MT60-W-S-110V AC	110 V AC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	integrado	vertical (con escuadra)
MT60-S-S-110V AC	110 V AC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	integrado	horizontal o montaje de tubos ajenos
MT60-F100-230V AC	230 V AC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	no integrado	base sobre tubo (100 mm)
MT60-W-230V AC	230 V AC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	no integrado	vertical (con escuadra)
MT60-S-230V AC	230 V AC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	no integrado	horizontal o montaje de tubos ajenos
MT60-F100-S-230V AC	230 V AC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	integrado	base sobre tubo (100 mm)
MT60-W-S-230V AC	230 V AC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	integrado	vertical (con escuadra)
MT60-S-S-230V AC	230 V AC	LED luz fija & intermitente (rojo)	rojo-amarillo-verde	integrado	horizontal o montaje de tubos ajenos

ACCESORIOS



WM22



WZC



CT5SK

Type	Tipo de accesorios	Número de artículo
WM22	Ángulo de metal para productos con rosca de montaje M22	812 100 900
WZC	Ángulo metálico para montaje vertical	200 550 900
CT5SK	Set de tornillos para montaje en tubo ajeno	915 710 910

MT60 Dimensiones

