



10

CT5

Boost my  
Light.

Aver Signal

# IO-Link

Aggiornamento delle funzionalità sui moduli a luce fissa

La parametrizzazione più semplice sul mercato

Integrazione IO-Link direttamente nella base

Facile sostituzione delle torrette di segnalazione esistenti



## CT5MC5IO

### BASE IO-LINK CON CONNETTORE M12 A 5 POLI

Numero articolo	915781781
Temperatura durante il funzionamento	-30°C / +60 °C (UL: -30°C / +45°C)
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK07



## CT5KR1IO

### BASE IO-LINK CON TERMINALE 100 MM

Numero articolo	915742742
Temperatura durante il funzionamento	-30°C / +60 °C
Grado di protezione	IP65 & UL Type 4/4*
Resistenza agli urti	IK07



Maggiori informazioni [Configuratore](#)

