

# MT60 Torretta luminosa monolitica

- Torrette luminose preassemblate pronte per l'installazione
- Eccellente diffusione luminosa a 360 gradi per evitare zone d'ombra
- Lente incolore per evitare segnalazioni errate dovute all'influenze della luce esterna
- Facile pulizia della lente monolitica anche con getti d'acqua ad alta pressione (IP66)
- Posizioni dei colori fisse e ben distinte (verde/giallo/rosso) con possibilità di rosso lampeggiante e/o segnalazione acustica



## DATI TECNICI

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Involucro                            | Policarbonato, bianco   |
| Calotta                              | Policarbonato, chiaro   |
| Tipo di montaggio                    | Base per tubo (100 mm), verticale (con angolo), orizzontale oppure montaggio del tubo esterno, M22 con connettore M12 a 5 pin |
| Perdita di corrente                  | 3 mA primo ingresso, 1 mA ogni ingresso aggiuntivo  |
| Tipo di Faro                         | LED statico & intermittente (rosso)   |
| Mezzi di illuminazione               | LED   |
| Tipo di suono                        | Elemento sonoro opzionale (tono di polso)   |
| Volume                               | fino a 75 dB  |
| Durata di accensione                 | 100 %   |
| Temperatura durante il funzionamento | -25 °C / +50 °C   |
| Tipo di protezione                   | IP66  |
| Resistenza agli urti                 | IK07  |



# MT60 Colonne di segnalazione prefabbricate

## DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

| Numero articolo     | Tensione nominale | Funzione                            | Colore             | Apparecchiatura acustica | Tipo di montaggio                             |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| MT60-F100-24V DC    | 24 V DC           | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | non integrato            | base per tubo (100 mm)                        |
| MT60-W-24V DC       | 24 V DC           | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | non integrato            | verticale (con angolo)                        |
| MT60-S-24V DC       | 24 V DC           | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | non integrato            | orizzontale oppure montaggio del tubo esterno |
| MT60-M12-24V DC     | 24 V DC           | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | non integrato            | M22 con connettore M12 a 5 pin                |
| MT60-F100-S-24V DC  | 24 V DC           | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | integrato                | base per tubo (100 mm)                        |
| MT60-W-S-24V DC     | 24 V DC           | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | integrato                | verticale (con angolo)                        |
| MT60-S-S-24V DC     | 24 V DC           | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | integrato                | orizzontale oppure montaggio del tubo esterno |
| MT60-M12-S-24V DC   | 24 V DC           | LED statico                         | rosso-giallo-verde | integrato                | M22 con connettore M12 a 5 pin                |
| MT60-F100-110V AC   | 110 V AC          | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | non integrato            | base per tubo (100 mm)                        |
| MT60-W-110V AC      | 110 V AC          | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | non integrato            | verticale (con angolo)                        |
| MT60-S-110V AC      | 110 V AC          | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | non integrato            | orizzontale oppure montaggio del tubo esterno |
| MT60-F100-S-110V AC | 110 V AC          | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | integrato                | base per tubo (100 mm)                        |
| MT60-W-S-110V AC    | 110 V AC          | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | integrato                | verticale (con angolo)                        |
| MT60-S-S-110V AC    | 110 V AC          | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | integrato                | orizzontale oppure montaggio del tubo esterno |
| MT60-F100-230V AC   | 230 V AC          | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | non integrato            | base per tubo (100 mm)                        |
| MT60-W-230V AC      | 230 V AC          | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | non integrato            | verticale (con angolo)                        |
| MT60-S-230V AC      | 230 V AC          | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | non integrato            | orizzontale oppure montaggio del tubo esterno |
| MT60-F100-S-230V AC | 230 V AC          | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | integrato                | base per tubo (100 mm)                        |
| MT60-W-S-230V AC    | 230 V AC          | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | integrato                | verticale (con angolo)                        |
| MT60-S-S-230V AC    | 230 V AC          | LED statico & intermittente (rosso) | rosso-giallo-verde | integrato                | orizzontale oppure montaggio del tubo esterno |

## ACCESSORI



WM22



WZC



CT5SK

| Tipo  | Nome del accessori  | Numero articolo |
|-------|---|-----------------|
| WM22  | Angolare di metallo per i prodotti con filettatura di montaggio M22 | 812 100 900     |
| WZC   | Angolare di metallo per montaggio verticale                         | 200 550 900     |
| CT5SK | Set di viti per il montaggio del tubo esterno                       | 915 710 910     |

# MT60 Dimensioni

