

Splitter HDMI 4K a 2 Porte - Sdoppiatore Video HDMI 2.0 4K 60Hz con 1 Ingresso e 2 Uscite - Hub HDMI HDR/HDCP 2.2 - Multipresa HDMI con cavo da 50 cm - Alimentazione da USB o con Alimentatore (incl.)

ID prodotto: HDMI-SPLITTER-4K60UP



Questo splitter HDMI a 2 porte consente di visualizzare la stessa immagine da una sorgente video HDMI su due monitor HDMI, con supporto per risoluzioni UHD 4K, HDR (High Dynamic Range), contenuti HDCP e audio a 7.1 canali.

Questo sdoppiatore HDMI 4K 1 Ingresso e 2 Uscite supporta una risoluzione fino a 4K 60Hz e il sottocampionamento cromatico 4:4:4. Grazie allo scaler integrato, è possibile visualizzare contenuti 4K su entrambi gli schermi o ridimensionare la risoluzione a 1080p per supportare monitor con risoluzioni diverse. Ideale per ambienti in cui sono presenti display con risoluzioni miste.

La multipresa HDMI 4K include un cavo di alimentazione USB Micro-B a Tipo-A da 78 cm e un caricatore da parete USB. Se una presa di corrente non è disponibile o a portata di mano, il cavo di alimentazione USB può essere collegato a una porta USB Tipo-A da 5V 1A.

Questo splitter HDMI supporta i cavi HDMI attivi e gli estensori HDMI (venduti separatamente), facilitando l'installazione a distanza dai monitor (ad esempio, all'interno di un cabinet per componenti AV remoto). Il pulsante di ripristino consente di rilevare l'EDID a caldo senza dover scollegare i cavi. Lo splitter è dotato di una protezione contro le scariche elettrostatiche (ESD) da 8kV in aria e 6kV a contatto, adatta per l'installazione in una varietà di ambienti.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Visualizzare le stesse informazioni su due monitor HDMI
- Visualizzazione di informazioni aziendali, pubblicità o altri contenuti su più schermi

Caratteristiche

- **DISPLAY HDMI DUPLICATI:** Lo Splitter HDMI a 2 porte 4K60Hz consente di visualizzare la stessa immagine da una singola sorgente HDMI 2.0 su 2 monitor. HDR, UHD, sottocampionamento cromatico 4:4:4, larghezza di banda 18 Gbps (totale), audio 7.1, HDCP 2.2/1.4
- **DOWNSCALING AUTOMATICO:** Questo splitter HDMI clona le impostazioni EDID dalla porta 1 alla 2, impostando la stessa risoluzione su 2 monitor. Il downscaler integrato rileva le risoluzioni dei display e consente la visualizzazione 1080p/4K in contemporanea
- **OPZIONI DI ALIMENTAZIONE:** Questo sdoppiatore HDMI 4K include un alimentatore da parete ed un cavo di alimentazione USB da 78 cm. Il cavo di alimentazione USB-A può essere collegato a qualsiasi porta USB disponibile da 5V 1A. Consumo massimo 5 W
- **CAVO EXTRA-LUNGO:** Lo splitter 1x2 è dotato di un cavo HDMI integrato da 50cm per il collegamento alla sorgente, riducendo così la sollecitazione di porte/connettori. Supporta cavi HDMI passivi fino a 5 metri o cavi attivi/estensori (venduti separatamente)
- **FACILE DA USARE:** Questo sdoppiatore HDMI 1 ingresso e 2 uscite è dotato di un pulsante di reset ed il rilevamento dell'EDID, senza la necessità di scollegare i cavi. Protezione ESD 8kV in aria e 6kV a contatto. Non necessita driver, indipendente dal SO

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI - 2.0
Porte	2
Uscita AV	HDMI - 2.0
Audio	Sì
Standard del settore	HDMI 2.0

ID chipset		GSV2006
Prestazioni		
	Video Revision	HDMI 2.0
	Massima velocità di trasferimento dati	18 Gbps
	Lunghezza max cavo	16.4 ft [5 m]
	Risoluzioni supportate	Interlaced(50&60Hz) 480i, 576i, 1080i Progressive(50&60Hz) 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K @ 24/30Hz, 4K @ 50/60Hz
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
Connettore/i		
	Connettore A	1 - HDMI 1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
	Connettore B	2 - HDMI
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Nessun driver o software necessario
Indicatori		
	Indicatori LED	2 - Porta di uscita - Blu (fisso) 1 - Alimentazione - blu
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.3A

Tensione di uscita	5V DC
Corrente di uscita	1A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	USB Micro-B

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C - 70°C (32°F - 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Umidità	Dal 5% al 90% di umidità relativa (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza cavo	20.0 in [50.8 cm]
Lunghezza prodotto	2.6 in [6.5 cm]
Larghezza prodotto	2.2 in [5.5 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.9 cm]
Peso prodotto	3.2 oz [92.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.9 oz [168.0 g]

Contenuto della

confezione

Incluso nella
confezione

1 - Splitter HDMI a 2 porte

1 - Cavo USB-B Micro

1 - Caricatore da parete USB

1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.