

Switch HDMI 8K a 4 porte - Switcher HDMI 2.1 4K 120Hz HDR10+, 8K 60Hz UHD,
Commutatore HDMI 4 In 1 - Commutazione automatica/manuale delle sorgenti - Switch
con alimentatore e telecomando inclusi

ID prodotto: 4PORT-8K-HDMI-SWITCH



Questo switch HDMI a 4 porte consente di collegare due sorgenti HDMI a un singolo ingresso HDMI su uno schermo.

Lo switch HDMI supporta risoluzioni fino a 8K 60Hz. Supporta inoltre risoluzioni inferiori a frequenze di aggiornamento più elevate come 4K 144Hz, 4K 120Hz e 1080p 240Hz.


Questo switch video è conforme alla norma HDMI 2.1 e supporta funzioni quali la frequenza di aggiornamento variabile (VRR), la modalità automatica a bassa latenza (ALLM) e il controllo dell'elettronica di consumo (CEC). È retrocompatibile con i dispositivi HDMI 2.0 (e inferiori).

Lo Switch video 8K presenta tre opzioni per la selezione del dispositivo sorgente. La modalità automatica rileva e seleziona il dispositivo sorgente attivato più di recente, oppure torna all'ultimo dispositivo sorgente attivo. La modalità manuale consente di selezionare la porta desiderata utilizzando i pulsanti o il telecomando in dotazione (batterie non incluse). Il telecomando può attivare o disattivare la modalità di commutazione automatica e la funzionalità IR.

Per alimentare l'unità, utilizzare il caricatore da muro USB e il cavo USB Micro-B da 78 cm in dotazione. Se non è disponibile una presa a muro l'interruttore 8K può essere alimentato anche tramite una porta USB da 5V 1A.

Il kit di montaggio e i piedini in gomma inclusi consentono opzioni di installazione versatili. L'alloggiamento in metallo ne aumenta la durata, rendendolo adatto all'installazione e all'uso in una varietà di ambienti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Utilizzo in applicazioni di digital signage per visualizzare più dispositivi sorgente a 8K 60Hz in tempi differenti
- Ideale per le sale di presentazione, per consentire agli utenti di collegarsi e passare automaticamente al nuovo dispositivo.
- Collegare più dispositivi sorgente a un display HDMI

Caratteristiche

- **SWITCH HDMI 8K A 4 PORTE:** collega quattro sorgenti HDMI a un singolo display HDMI con supporto fino a 8K 60Hz o 4K 144Hz/120Hz - HDR10+ - Supporta Dolby TrueHD/Atmos, DTS-HD Master Audio/DTS:X per un audio di alta qualità
- **MODALITÀ DI COMMUTAZIONE:** lo Switch video HDMI 8K supporta la commutazione automatica e manuale - La modalità automatica passa automaticamente all'ultima connessione attiva, quella manuale avviene tramite il pulsante o il telecomando (batterie non incluse)
- **COMPATIBILE CON HDMI 2.1:** Lo switch video supporta la frequenza di aggiornamento variabile, la modalità automatica a bassa latenza, il CEC, l'audio a 7.1 canali e l' HDCP 2.3/2.2/1.4 - Retrocompatibile con dispositivi HDMI 2.0 - Larghezza di banda: 48 Gbps
- **OPZIONI DI ALIMENTAZIONE FLESSIBILI:** lo switch HDMI 2.1 è alimentato via USB con una porta USB disponibile da 5V 1A - Se una porta USB non è disponibile, lo switch 8K può essere alimentato con il caricatore a muro USB e il cavo USB Micro-B da 78 cm inclusi
- **DESIGN CURATO:** alloggiamento in metallo, staffe per montaggio a parete e piedini in gomma rendono questo switch HDMI ideale per molti ambienti di installazione - LED di stato delle porte e telecomando IR per la commutazione - Non necessita driver/software

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
Porte	4

	Uscita AV	HDMI
	Audio	Sì
Prestazioni		
	Maximum Cable Distance To Display	16.4 ft [5 m]
	Risoluzioni supportate	8K 60Hz
		4K 144Hz
		4K 120Hz
		4K 60Hz
		5120x1440
		3440x1440
		2560x1440
		2560x1080
		1920x1200
		1920x1080
		Other lower resolutions may be supported
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
Connettore/i		
	Connettore/i ingresso	4 - HDMI
		1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
	Connettori uscita	1 - HDMI
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali		

Nota		Per la piena funzionalità sono necessari cavi HDMI 2.1a
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione 4 - Selezione porta 1 - Indicatore di Commutazione Automatica 1 - Indicatore Modalità IR
Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.3A
	Tensione di uscita	5V DC
	Corrente di uscita	1A
	Consumo energetico	5W
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	5~90% RH (non-condensante)
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Metal
	Lunghezza prodotto	5.4 in [13.6 cm]
	Larghezza prodotto	2.4 in [6.1 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
	Peso prodotto	5.3 oz [150.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	7.0 in [17.9 cm]
Package Width	4.8 in [12.3 cm]
Package Height	2.0 in [5.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	14.8 oz [420.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch video HDMI
	1 - Telecomando (batterie non incluse)
	1 - Kit di montaggio
	1 - Caricatore da parete USB
	1 - Cavo di alimentazione USB Micro-B
	4 - Piedini in gomma
	1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.