

Cavo HDMI attivo da 7m con Ethernet - HDMI 2.0 4K 60Hz UHD - Cavo HDMI 4K robusto con fibra aramidica - Robusto Cavetto HDMI ad alta velocità durevole - Cavo video HDMI 2.0 per impieghi intensivi

ID prodotto: RH2A-7M-HDMI-CABLE



Questo cavo HDMI attivo con Ethernet lungo 7 metri, collega i dispositivi HDMI su lunghe distanze, ideale per i cavi in casa e in ufficio.

Questo cavetto HDMI ad alta velocità supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz (4096 x 2160p), larghezza di banda di 18 Gbps, High Dynamic Range (HDR10), Audio Return Channel (ARC) e Dolby Vision, per rapporti di contrasto elevati e colori vivaci.

Il cavo è dotato di un circuito amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI, senza bisogno di alimentazione esterna. È la soluzione perfetta per garantire trasmissioni più lunghe senza alcuna perdita di segnale. Sono presenti sui connettori le diciture sorgente e display, per garantire che il display e la sorgente siano collegati correttamente.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **ALTE PRESTAZIONI:** cavo HDMI 2.0 da 7 m con Ethernet, 4K 60 Hz (fino a 4096x2160p), larghezza di banda di 18 Gbps, HDR10 e audio multi-stream a 32 canali con campionamento a 1536 Hz (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos) - Cavo direzionale da sorgente a display
- **CIRCUITO ATTIVO:** L'amplificatore attivo alimentato dal bus potenzia i segnali video su distanze maggiori per estendere il segnale HDMI fino a 7 metri - Supporta spazi colore aggiuntivi, come Adobe RGB e YCC601 Color
- **CAVO DUREVOLE:** cavo in rame 100% (28AWG) con rivestimento in TPE di lunga durata e rilievi antistrappo assorbe le sollecitazioni delle curve frequenti, proteggendo il nucleo del robusto cavo UHD HDMI - Il TPE è atossico, privo di alogeni e certificato RoHS
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** i connettori placcati oro e la schermatura EMI di qualità superiore con lamina di Al-Mylar e treccia di rame migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale garantendo 4K 60Hz su lunghe distanze - Per sale conferenze/uffici/aule
- **CARATTERISTICHE:** 7m - Colore: nero - Versione: HDMI 2.0 - Connettori: Maschio a Maschio- Diametro: 28 AWG Diametro esterno: 7,5 mm - Rivestimento: TPE - Schermo: Foglio di Al-Mylar con treccia di rame - ARC, Deep Color, HDCP 2.2, CEC, Colorimetria BT.2020

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Standard del settore	HDMI 2.0
ID chipset	Spectra7 - HT8181

Prestazioni

Video Revision	HDMI 2.0
Specifiche audio	HDMI - 32 Channel Audio

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 50°C (32 to 122°F)
Temperatura di conservazione	0 to 50°C (32 to 122°F)
Umidità	Da 0 a 85% di umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza cavo	23.0 ft [7 m]
OD cavo	0.3 in [7.5 mm]
Lunghezza prodotto	23.0 ft [7.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	1.0 lb [0.5 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	9.9 in [25.2 cm]
Package Width	13.0 in [33.0 cm]
Package Height	3.9 in [10.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.0 lb [0.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® 2.0 Attivo Robusto da 7 m
--------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.