

Cavo HDMI attivo da 20m - Cavo monitor HDMI 4K ad alta velocità con Ethernet - Classificazione CL2 per installazione a parete - Cavo Video HDMI 1.4 per monitor, proiettore, TV, display HDMI 4K 30Hz

ID prodotto: HDMM20MA



Questo cavo HDMI® attivo offre una distanza di collegamento fino a 20 metri tra dispositivi dotati di HDMI. Soddisfa i requisiti di sicurezza di livello CL2, risultando così ideale per la posa di cavi a parete nelle installazioni domestiche e aziendali.

Il cavo è dotato di una circuiteria con amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI, senza necessità di un'alimentazione esterna. È la soluzione perfetta per trasmissioni su più lunghe distanze senza perdita di segnale.

Il cavo HDMI è di classe CL2 per installazioni a parete, risultando perfetto per impianti A/V in contesti residenziali o aziendali. È possibile configurare apparecchiature per home theater, giochi o audio-video con i cavi nascosti in tutta sicurezza all'interno delle pareti e collocare i dispositivi secondo necessità, nello spazio di lavoro o privato.

Questo cavo HDMI di alta qualità supporta completamente le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi più elevate, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.

Nota: Questo cavo presenta un'architettura unidirezionale che richiede l'installazione del cavo nella direzione corretta. Controllare le etichette "source" e "display" sui connettori HDMI per verificare che il dispositivo e la sorgente HDMI siano collegati correttamente.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di collegare i dispositivi A/V ad alta definizione, quali lettori multimediali di streaming (Roku®, Apple TV), console di gioco (Xbox One, PS4), lettori Blu-Ray Disc™ o DVD su lunghe distanze, senza perdita di segnale

Caratteristiche

- **CAVO HDMI AD ALTA VELOCITÀ:** cavo HDMI attivo da 20m con Ethernet, supporta video 4K Ultra HD (3840x2160p, 24, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1080p 120Hz) | HDMI 1.4b | formato video wide, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Video 3D
- **CIRCUITO ATTIVO:** L'amplificatore attivo alimentato dal bus potenza I segnali video su distanze maggiori fino a 20m (senza alimentazione esterna), supporta spazi di colore aggiuntivi come Adobe RGB e YCC601
- **RESISTENTE:** Ideale per installazioni a muro dove è richiesto il grado di protezione CL2; guaina in PVC flessibile; schermatura in fogli di alluminio; connettori placcati oro rivestiti in metallo migliorano l'integrità del segnale eriducono le interferenze
- **APPLICAZIONI:** Cavo HDMI 4K ad alta velocità lungo per l'uso in casa/uffici/sala riunioni/sala conferenze; Funziona con laptop/workstation professionale/soundbar per presentazioni tramite monitor UHD/4K, proiettori/grandi display HDTV; Samsung/Sony/Apple TV
- **SPECIFICHE:** 20 m | Colore nero | HDMI 1.4 | Cavo HDMI 4K Maschio-Maschio | Guaina: PVC | Schermatura EMI in alluminio-Mylar | Grado Resistenza al fuoco CL2 | Garanzia di 2 anni | Nota: il connettore HDMI contrassegnato "TV" si collega al monitor

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CL2
ID chipset	Redmere - RM1691

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
--------------	-------------------

Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
--------------	-------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Stile connettori	Dritto
------------------	--------

Diametro filo	24 AWG
---------------	--------

Lunghezza cavo	65.6 ft [20 m]
----------------	----------------

OD cavo	0.3 in [8.5 mm]
---------	-----------------

Lunghezza prodotto	65.6 ft [20 m]
--------------------	----------------

Larghezza prodotto	0.8 in [2 cm]
--------------------	---------------

Altezza prodotto	0.4 in [0.9 cm]
------------------	-----------------

Peso prodotto	3.0 lb [1.4 kg]
---------------	-----------------

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
---------------------	---

Package Length	10.5 in [26.6 cm]
----------------	-------------------

Package Width	10.5 in [26.6 cm]
---------------	-------------------

Package Height	3.0 in [7.6 cm]
----------------	-----------------

Peso spedizione (confezione)	4.0 lb [1.8 kg]
------------------------------	-----------------

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità a parete CL2 attivo da 20 m - HDMI - M/M
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

