

Switch KVM DisplayPort a 2 porte - 4K 60Hz - KVM switch compatto a doppia porta UHD DP 1.2 USB con cavi da 1,5 m e audio - Alimentazione via bus e commutazione remota - MacBook ThinkPad

ID prodotto: SV211DPUA4K



Dotato di controllo di commutazione audio e remota, il cavo KVM switch DisplayPort® 4K a 60 Hz e 2 porte, codice prodotto SV211DPUA4K, permette di controllare due computer con tecnologia DisplayPort e USB con un unico set di periferiche composto da monitor, tastiera, mouse e audio.

Lo switch DisplayPort KVM è compatibile con risoluzioni fino a 4K a 60 Hz e può supportare con facilità un display DisplayPort di grandi dimensioni per il massimo spazio di visualizzazione. Grazie al supporto per audio stereo separato da 3,5 mm, lo switch KVM offre una piena compatibilità audio tra i computer collegati.

Questo switch KVM DP è indipendente dal sistema operativo, il che significa che può funzionare con qualsiasi computer portatile o desktop dotato di USB-A e DisplayPort.

Lo switch è dotato di un pulsante remoto su un cavo integrato di 1,5 metri che può essere collocato in una posizione facilmente accessibile, nonché di funzioni di scelta rapida da tastiera e di software opzionale compatibile con PC o Mac® per la commutazione da un sistema all'altro.

StarTech.com offre una vasta selezione di switch KVM e prodotti per KVM di alta qualità che consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente senza la spesa e l'ingombro di tastiere, mouse e monitor aggiuntivi.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- Consente di utilizzare e accedere a due computer DP da un'unica workstation con risoluzioni 4K a 60 Hz
- Si integra in modo facile e veloce nella configurazione esistente grazie ai cavi KVM incorporati da 1,2 m (switch remoto incluso) e al design salvaspazio
- Commutazione tra PC mediante pulsante a pressione, scelte rapide da tastiera o software di commutazione
- Il software di commutazione supporta le piattaforme Windows, Windows Server e macOS
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

---

## Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Video Revision	DisplayPort 1.2
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (Ultra HD 4K) a 60 Hz
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Ingresso e uscita audio a due canali
scansione automatica	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e software
MTBF	1.012.884 ore

## Connettore/i

Interfacce console	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - DisplayPort (20 pin)
	2 - Mini-jack femmina da 3,5 mm (3 posizioni)
Connettori host	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	2 - DisplayPort (20 pin)
	4 - Mini-jack femmina da 3,5 mm (3 posizioni)

## Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows®2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server®2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
	Mac OS 10.6 to 10.12

## Note/requisiti speciali

Nota	Per accedere al software e alle funzioni di scelta rapida
------	---

dei dispositivi KVM, è necessario installare un sistema operativo compatibile sull'host collegato; tuttavia, le funzioni di commutazione dei pulsanti e dei dispositivi KVM sono indipendenti dal sistema operativo.

---

Indicatori

Indicatori LED	2 - Arancione
----------------	---------------

---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
------------------------	---------------------------

Tensione ingresso	5V DC
-------------------	-------

Tensione di uscita	5 DC
--------------------	------

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 ~ 40C
-------------------------	---------

Temperatura di conservazione	-20 ~ 60C
------------------------------	-----------

Umidità	0~90% di umidità relativa, non-condensante
---------	--

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Tipo enclosure	Plastica
----------------	----------

Lunghezza cavo	4.0 ft [1.2 m]
----------------	----------------

Lunghezza prodotto	3.8 in [9.7 cm]
--------------------	-----------------

Larghezza prodotto	3.2 in [8.2 cm]
--------------------	-----------------

Altezza prodotto	0.4 in [0.9 cm]
------------------	-----------------

Peso prodotto	15.5 oz [438.0 g]
---------------	-------------------

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
---------------------	---

Package Length	6.4 in [16.3 cm]
----------------	------------------

Package Width	2.5 in [6.3 cm]
---------------	-----------------

Package Height 8.4 in [21.3 cm]

Peso spedizione (confezione) 1.2 lb [0.5 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Switch KVM

1 - Guida di avvio rapido

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.