

Switch Conmutador KVM de 2 Puertos HDMI 2.0 4K para 2 Monitores - Vídeo de 4K y 60Hz Ultra HD - HDR - Hub Ladrón USB 3.0 de 2 Puertos y 4 Puertos USB 2.0 HID - Audio - HotKey - TAA

ID del Producto: SV231DHU34K6



Este conmutador KVM de 2 puertos combina la capacidad de visualización digital 4K (60Hz) con control de hasta dos ordenadores conectados.

El conmutador KVM HDMI es compatible con resoluciones máximas de 4K a 60Hz. Admite dos monitores grandes a la resolución 4K total. Incluye la función de emulación de señal HDCP y EDID, de manera que los monitores siempre estén sincronizados para más rapidez al conmutarlos; asimismo, se mantienen los parámetros de configuración del escritorio, a fin de evitar interrupciones del flujo de trabajo.

Compatible con audio digital (con pantallas y fuentes compatibles) y audio estéreo 3,5mm independiente, el conmutador KVM HDMI 2.0 ofrece compatibilidad total con audio.

El concentrador USB 3.0 integrado le permite compartir dos periféricos adicionales (además del teclado y el ratón) entre los ordenadores conectados, como si estuvieran conectados directamente a su ordenador anfitrión, lo cual evita los gastos de adquirir dispositivos por duplicado, como impresoras y escáneres.

Además de su compatibilidad con Windows, este conmutador KVM HDMI también es compatible con los sistemas operativos Mac y Linux.

Los botones del panel frontal facilitan cambiar entre sistemas y activar la función de autoescaneo. La funcionalidad de combinación de teclas facilita el rápido acceso al sistema, mientras un pitido confirma el cambio.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM de alta calidad y demás productos relacionados con KVM, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni maraña de teclados, ratones y monitores adicionales.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **4K 60Hz UHD DOBLE:** El conmutador KVM HDMI con 2 puertos es compatible con una resolución máxima de 4K a 60Hz en dos monitores, para aplicaciones como CAD/CAM, edición de vídeo y creación de contenido. Funciona con las marcas principales, como Dell, HP y Lenovo
- **CONMUTACIÓN RÁPIDA:** Incluye la función de emulación de señal HDCP y EDID, de manera que los monitores siempre estén sincronizados para más rapidez al conmutarlos; asimismo, se mantienen los parámetros de configuración del escritorio, a fin de evitar interrupciones del flujo de trabajo al cambiar entre hasta 2 ordenadores
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 2 puertos para dos pantallas HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | Compatible con HDR10 | Concentrador USB 3.0 (5Gbps), 2 puertos | 4x puertos USB HID | Combinación de teclas, botones | Audio estéreo análogo + digital 7.1 | Emulación de señal EDID y HDCP | Independiente del sistema operativo (OS)
- **DE USO FÁCIL:** El conmutador KVM, de diseño compacto y fabricado en una caja de acero durable, incluye botones y un conmutador USB frontal integrado de fácil acceso (USB 3.1/3.2 Gen 1), para el uso compartido de dispositivos USB entre los ordenadores conectados
- **STARTECH.COM ADVANTAGE:** IT professionals' choice for over 30 years; This KVM (Keyboard, Video/Monitor, Mouse) Switch is backed for 2-years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2

Plataformas Admitidas	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Video PC	HDMI
Soporte de Pantalla Doble	2
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	No
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3523
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Video Revision	HDMI 2.0
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Resoluciones Admitidas	3840 x 2160 @60Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio HDMI - 2 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

de Puertos

MTBF 156.000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - 19 pin HDMI Female
	1 - 3.5 mm Audio Female
	2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
Conectores del Host	2 - 9 pin USB 3.0 B Female
	4 - 19 pin HDMI Female
	2 - 3.5 mm Audio Female
Otra(s) Interfaz(ces)	1 - USB Mini B (5 pines)

Indicadores

Indicadores LED	2 - Green (Power/Sync)
	2 - Red (Selected Host)

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.0A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	3A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	36W

Requisitos

Ambientales

Temperatura Operativa	0-40
Temperatura de Almacenamiento	-10 to 60
Humedad	0% a 80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	6.3 in [16.0 cm]
Ancho del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Altura del Producto	2.3 in [5.8 cm]
Peso del Producto	1.8 lb [0.8 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.4 in [18.9 cm]
Ancho de la Caja	9.4 in [23.8 cm]
Altura de la Caja	3.6 in [9.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.9 lb [1.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM
	1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	4 - Patas de Goma
	1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.