

## Câble Adaptateur de 1.80m USB vers 1 Port Parallèle pour Imprimante - Mâle Mâle

N° de produit: ICUSB1284



L'adaptateur USB vers imprimante parallèle de 1,8 m, M/M, référence ICUSB1284, permet à un PC compatible USB d'imprimer sur n'importe quelle imprimante parallèle standard, en convertissant un connecteur Centronics (mâle) en connexion directe à une imprimante parallèle. L'interface USB offre une vitesse de transfert de données beaucoup plus rapide qu'un port parallèle standard et réduit ainsi le temps d'attente correspondant à l'envoi d'une tâche d'impression ou de transfert de données à votre imprimante. Solution portable et compacte, l'adaptateur USB vers parallèle imprimante est auto-alimenté et permet une installation plug-and-play sur les ordinateurs compatibles USB fonctionnant sous Windows®.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Vous permet d'ajouter rapidement un port parallèle à votre ordinateur sous Windows®

## Spécifications techniques

- **USB VERS PARALLÈLE** : L'adaptateur d'imprimante USB-parallèle ICUSB1284 vous permet de connecter une imprimante parallèle à 36 broches équipée de Centronics à un ordinateur via un port USB-A 2.0
- **FAIBLE CONSOMMATION** : Fonctionnement alimenté par le bus USB, sans adaptateur d'alimentation externe (consommation de 0,9 W, 5 V à 0,18 A)
- **CARACTÉRISTIQUES** : Câble USB-A mâle vers Centronics parallèle mâle 36 broches ; Longueur 1,8 m ; USB 2.0 ; Couleur : noir ; Matériau : Plastique ; Chipset : Prolific PL2305
- **COMPATIBILITÉ** : Installation Plug and Play sur les ordinateurs Windows avec USB; Prise en charge de Windows (y compris XP et supérieur), Windows Server (2000 et supérieur), Linux (2.6.X et supérieur) et macOS 10.6 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce cordon USB vers parallèle est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

---

### Matériel

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Politique de garantie | 2 Years           |
| Nombre de ports       | 1                 |
| Interface             | Parallèle         |
| Type de bus           | USB 2.0           |
| ID du chipset         | Prolific - PL2305 |

---

### Performance

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Vitesse max. de transfert de données | 12 Mbps (1.5 MB/s) |
|--------------------------------------|--------------------|

---

### Connecteur(s)

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Connecteur A | 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps) |
| Connecteur B | 1 - Centronics (36 broches)             |

---

### Logiciel

|                                      |                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité système d'exploitation | Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11<br>Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

macOS 10.6 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0

Linux 2.6.x et plus <i>Versions LTS uniquement</i>

#### Alimentation

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Source d'alimentation   | Alimentation par USB |
| Consommation électrique | 0.9W                 |

#### Conditions environnementales

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement | 5°C to 40°C (41°F to 140°F)                    |
| Température de stockage       | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)                  |
| Humidité                      | Humidité relative de 0~80 %, sans condensation |

#### Caractéristiques physiques

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Couleur             | Noir             |
| Type de boîtier     | Plastique        |
| Longueur de câble   | 6.0 ft [1.8 m]   |
| Longueur du produit | 6.0 ft [1.8 m]   |
| Largeur du produit  | 2.0 in [5 cm]    |
| Hauteur du produit  | 0.7 in [1.7 cm]  |
| Poids du produit    | 4.2 oz [118.0 g] |

#### Informations d'emballage

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1                |
| Package Length      | 8.7 in [22.0 cm] |
| Package Width       | 7.9 in [20.0 cm] |
| Package Height      | 1.0 in [26.0 mm] |
| Poids brut          | 4.8 oz [137.0 g] |

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble convertisseur USB vers parallèle

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis