

Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600

N° de produit: SV231DPUA



Le commutateur KVM DisplayPort USB 2 ports SV231DPUA offre un contrôle KVM à deux ordinateurs pour les applications multimédias haute définition exigeantes. Il prend en charge les connexions DisplayPort (avec une résolution native de 2560 x 1600), ainsi qu'un signal audio numérique HD 7.1 (lorsqu'il est connecté à des écrans et des sources compatibles) et un signal audio/microphone analogique stéréo 3,5 mm.

Solution KVM 2 ports simple, mais complète, il permet la commutation par boutons-poussoirs en façade et raccourcis clavier, et offre un format compact avec des ports de connexion à l'arrière. Un port USB 2.0 à installation plug-and-play vous permet de partager un périphérique USB supplémentaire entre 2 ordinateurs connectés, évitant ainsi d'avoir à acheter des périphériques en double.

Solution adaptée aux applications médicales (IRM, diagnostics à rayons X, etc.), le commutateur KVM prend en charge une résolution pouvant atteindre 3840 x 2400 avec une fréquence de rafraîchissement réduite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Conception multimédia, postproduction multimédia et édition vidéo sur PC ou Mac
- Ecrans de création d'image médicale et de soins de santé haute résolution, tels que les écrans pour IRM et rayons X
- Commande par ordinateur des chaînes de fabrication
- Tests de PC/contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel
- Contrôle de serveur pour panneaux d'affichage numérique haute résolution
- Topographie par satellite
- Contrôle de système double pour station de travail unique

Spécifications techniques

- Prise en charge des connexions informatiques à support natif DisplayPort - aucun adaptateur requis
 - Résolution native : 2560 x 1600 à 60 Hz, au-delà de 1080p
 - Conformité aux normes VESA et CEA
 - Prise en charge d'une résolution maximale de 3840 x 2400 à des fréquences de rafraîchissement plus faibles
 - Prise en charge de l'audio analogue stéréo 3,5 mm et de l'audio haute définition 7.1 voies via la connexion DisplayPort
 - Partage de périphériques USB 2.0
 - Aucune installation de pilote ou logiciel requise
 - Commutation par touche directe et bouton-poussoir
 - Prise en charge intégrale plug-and-play avec claviers USB, souris et périphériques connectés
 - Indépendant du système d'exploitation - Prise en charge des systèmes Mac et PC
 - Prise en charge de DDC2B pour la détection du moniteur
 - Prise en charge du branchement à chaud, du débranchement et de la détection du statut/des pannes de connexion
 - Intervalles de temps de balayage définis par l'utilisateur
-

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DisplayPort
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Non
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Prise en charge DVI	Non
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions numériques max.	2560 x 1600 @ 60Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
MTBF	127000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
----------------------	------------------------------------

Connecteurs hôte		1 - DisplayPort (20 broches)
		4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
		4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
		2 - DisplayPort (20 broches)
		2 - USB B (4 broches)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	2 - Vert - Indicateur de statut en ligne (une DEL par port)
		2 - Rouge - Indicateur de sélection (une DEL par port)
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	0.8A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	2A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	M
	Consommation électrique	24
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	6.3 in [16.0 cm]
Largeur du produit	3.9 in [10.0 cm]
Hauteur du produit	1.6 in [4.0 cm]
Profondeur du produit	5.1 in [130 mm]
Poids du produit	1.4 lb [0.6 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	10.0 in [25.3 cm]
Package Width	7.4 in [18.7 cm]
Package Height	4.0 in [10.1 cm]
Poids brut	2.4 lb [1.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM DisplayPort 2 ports
	4 - Patins protecteurs
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis