

Station de soudure WE1010 et ZeroSmog Shield Bundle

Item No: T0053298391



Pour une expérience de brasage transparente et respectueuse de la santé, Weller a combiné sa station de brasage WE1010, la plus vendue, avec la nouvelle unité de filtration unique ZeroSmog Shield. Cet ensemble facile à utiliser garantit non seulement la précision de vos projets de soudure, mais donne également la priorité à votre santé. Le système de filtration avancé capture et élimine efficacement les fumées et les particules nocives, protégeant ainsi la santé respiratoire de l'opérateur. Avec ses commandes de température réglables et son design ergonomique, cette station de soudage est facile à utiliser, ce qui la rend idéale pour les débutants comme pour les professionnels chevronnés. Soudez votre projet et respirez en toute tranquillité.

KEY FEATURES

- + Puissance de soudage de 70 W avec des temps de chauffe et de récupération rapides
- + Fer à souder de 70 W avec changement de pointe sans outil pour plus de précision
- + Écran numérique LCD et navigation aisée pour les modes température, veille et retour automatique à l'état initial
- + Convient à un large éventail de tâches de brasage pour les professionnels et les particuliers
- + Unité d'extraction nécessitant peu d'entretien avec un filtre facile à changer
- + Lampe de travail pour un environnement de travail optimal
- + Empilable avec WE1010 et facilement déplaçable
- + Offre groupée très rentable
- + Filtration efficace des particules et des gaz en suspension dans l'air
- + Boîtier antistatique (sécurité ESD)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coffre-fort ESD	Oui
Interface	No
Volume maximal	50 dB(A)
Pouvoir	95 W
UPC	037103375995
Le Voltage	230 V