

MA400D - MA4000D

AMPEROMETRI DIGITALI TRMS A SENSORE FLESSIBILE



DigiFlex

**I captori per la misura di corrente
per ogni tua esigenza!**

- Compatti e di semplice utilizzo
- Lettura diretta della corrente
- Campo di misura corrente: da 20mA a 4kA (a seconda del modello)
- Memorizzazione del valore massimo
- MA400D-1000: Ø di serraggio fino a 320 mm



Complemento ideale di tutti gli strumenti di misura usati dall'elettricista, le **DigiFlex** permettono la misura TRMS delle correnti alternate e si propongono quale pratica soluzione per l'abbraccio di conduttori elettrici dal difficile accesso.

La gamma di captori **DigiFlex** consiste in 2 modelli:

1- Il modello MA400D – dotato di un ampio campo di misura (da 20mA a 400 A) è indicato per gli interventi nelle abitazioni e permette anche il controllo dei punti di distribuzione dell'elettricità.

2- Il modello MA4000D è adatto agli impianti di maggiore potenza utilizzati nell'industria e per la produzione d'energia.

Tramite 2 bottoni è possibile: la semplice e immediata messa in opera e non solo... la disattivazione dello spegnimento automatico, la memorizzazione della visualizzazione (HOLD) o del valore massimo (MAX HOLD).

I valori vengono visualizzati direttamente sul display 4.000 punti.

Pratica, la forma della scatola permette una buona maneggevolezza.

L'accessorio "MultiFix" magnetico ne facilita l'installazione, la cinghia con il Velcro poi, ne semplifica la sistemazione.



	MA400D			MA4000D		
Portata visualizzazione	4 A AC	40 A AC	400 A AC	40 A AC	400 A AC	4000 A AC
Campo di misura	0,020 A ... 3,999 A	4,00 A ... 39,99 A	40,0 A ... 399,9 A	0,1 A ... 39,99 A	40,0 A ... 399,9 A	400 A ... 3999 A
Risoluzione	1 mA	10 mA	100 mA	10 mA	100 mA	1 A
Precisione	±(2% + 10 pt)	±(1,5% + 2 pt)	±(1,5% + 2 pt)	±(2% + 10 pt)	±(1,5% + 2 pt)	±(1,5% + 2 pt)
Ø di serraggio Lunghezza del sensore	MA400D-170: Ø 45 mm / 170 mm MA400D-250: Ø 70 mm / 250 mm MA400D-1000: Ø 320 mm / 1 000 mm			MA4000D-350: Ø 100 mm / 350 mm		
Banda passante	da 10 Hz a 3 kHz					
Alimentazione	2 batterie da 1,5V AAA/LR3					
Sicurezza elettrica	EN 61010 CAT IV 600V					
Temperatura d'utilizzo	da 0°C a +50°C					
Peso / Dimensioni	130g / 100 x 60 x 20 mm					
Lunghezza del cavo	80 cm					

Fornitura

MA400D-170, MA400D-250, MA4000D-350 :
1 sensore Digiflex consegnato in formato blister
con 2 pile 1,5V, cinturino in velcro per fissare il
cavo e manuale d'uso in 5 lingue

MA400D-1000: fornitura come altri modelli + una
borsa MultiFix



Per ordinare

MA400D-170.....	P01120575Z
MA400D-250.....	P01120576Z
MA400D-1000.....	P01120578
MA4000D-350.....	P01120577Z
Accessori & Ricambi	
Borsa 120 x 200 x 60.....	P01298074
Accessorio Multifix.....	P01102100Z
Cinturino elastico con velcro.....	P01102113
Sistema di bloccaggio MiniFlex (set di 5).....	P01102102

Grazie all'accessorio magnetico multiposizione
"MultiFix", le DigiFlex possono essere fissate
ovunque per uso a mani libere

ITALIA
AMRA SpA
Via S. Ambrogio, 23
20846 MACHERIO (MB)
Tel: +39 039 245 75 45
Fax: +39 039 481 561
info@amra-chauvin-arnoux.it
www.chauvin-arnoux.it

SVIZZERA
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tel: +41 44 727 75 55
Fax: +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

NEL MONDO
CHAUVIN ARNOUX
12-16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tel: +33 1 44 85 44 38
Fax: +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com



**CHAUVIN
ARNOUX**