


Câble d'Alimentation pour Ordinateur Portable de 2m - Prise EU vers Connecteur C7, 2,5A 250WG, 18AWG - Câble d'Alimentation pour Imprimante - Cordon Alimentation PC Portable

N° de produit: 752E-2M-POWER-LEAD



Le cordon d'alimentation pour ordinateur portable 752E-2M-POWER-LEAD de 2 m est doté d'une fiche européenne (CEE 7/16 Alternative II) et d'un connecteur IEC 60320 C7 non polarisé. C'est un câble de remplacement adapté aux briques d'alimentation d'un ordinateur portable Lenovo, IBM ou autre compatible doté d'une entrée C8.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE D'ALIMENTATION AC** : Ce cordon de 2m 18AWG (0.75mm²) pour PC avec prise EU et IEC 60320 C7 convient aux briques d'alimentation dotées d'une entrée C8 | Utilisation sur station de travail/bureau à domicile | Conçu pour supporter 250V à 2.5A
- **PERFORMANCE ET SÉCURITÉ** : Une décharge de traction moulée pour la durabilité et des connecteurs approuvés par le VDE | Résistance au feu : VW-1 | Câble d'alimentation pour ordinateur portable à 2 conducteurs fabriqué à partir de fils 100 % en cuivre

- **CARACTÉRISTIQUES** : Câble d'alimentation de 2m | Fiche EU à IEC 60320 C7 | 18AWG | 250V 2.5A (Max) | Matériau de la gaine : PVC | Dimensions de la gaine : 3.4x5.6 mm| Couleur : Noir | Gamme de température : -10 à 35
- **COMPATIBILITÉ** : Le cordon d'alimentation fonctionne avec les prises EU | Le connecteur IEC 60320 C7 fonctionne avec les briques d'alimentation à entrée C8 pour les PC/moniteurs/imprimantes/et plus | Câble d'alimentation de remplacement pour PC portable
- **LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce cordon de chargement pour PC portable est garanti à vie, y compris une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	2
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Indice VW-1

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Alimentation CEE 7/16 (Europlug) 1 - Alimentation C7 IEC 60320 (non polarisé)
--------------	--

Alimentation

Tension d'entrée	250 AC
Courant d'entrée	2.5 A

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-10 to 35°C (14 to 95°F)
Température de stockage	-15 to 70°C (5 to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 5 à 95 %

Caractéristiques

physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	0.75mm ²
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	1.4 in [3.5 cm]
Largeur du produit	78.7 in [200.0 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	3.2 oz [91.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	11.4 in [29.0 cm]
Package Height	1.6 in [4.0 cm]
Poids brut	3.5 oz [99.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble secteur EU vers C7 de 2 m
-----------------------	-------------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis