

Câble HDMI 2.0 Certifié Premium de 4m - Câble HDMI Ultra HD 4K 60Hz Haut Débit - HDR10, ARC - Cordon Vidéo HDMI 2.0 UHD - Pour Moniteurs, Écrans, Téléviseurs UHD - M/M

N° de produit: HDMMV4M



Ce câble certifié HDMI 2.0 haut débit haut de gamme de 4m prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K à 60 Hz (3840x2160p), une bande passante de 18 Gbps, une gamme dynamique élevée (HDR10) et Dolby Vision pour un taux de contraste plus élevé et des couleurs vives.

Le câble est également doté d'un canal de retour audio (ARC) avec jusqu'à 32 canaux audio numériques 5.1 et 7.1 non compressés pour prendre en charge DTS-HD Master Audio &trade ;, DTS:X ® ;, Dolby ® ; TrueHD et Dolby Atmos ® ; pour un son de haute qualité.

Le câble a subi des tests de conformité rigoureux et est certifié par un centre de test agréé HDMI pour s'assurer qu'il prend en charge les fonctionnalités activées par la bande passante élevée. Un test EMI est effectué pour garantir une interférence minimale des signaux sans fil.

- Une feuille d'aluminium-mylar avec un blindage tressé améliore la protection EMI
- Gaine flexible TPE longue durée et serre-fils
- Le TPE est un matériau non toxique et sans halogène
- Les connecteurs plaqués or résistants à la corrosion assurent une qualité vidéo supérieure et une fiabilité accrue

Ce câble de qualité supérieure a été testé pour résister à plus de 10 000 insertions.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE HAUTE PERFORMANCE** : Câble HDMI haut débit de 4 m avec Ethernet prenant en charge les formats suivants : 4K 60Hz, bande passante de 18Gbps/HDR10/format ultra-large/ARC/vidéo 3D/audio 32 canaux (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos), colorimétrie BT.2020
- **CÂBLE HDMI 2.0 PREMIUM** : Le cordon HDMI UHD 4K60Hz est conçu et fabriqué pour améliorer l'intégrité du signal. Les corps des connecteurs sont en aluminium moulé sous pour éviter la dégradation du signal, connecteurs plaqués or résistants à la corrosion
- **DURABLE** : Testé pour résister à plus de 10 000 insertions et plus de 600 cycles de pliage à un angle de 120° - La gaine en TPE, avec des décharges de tension en TPE moulé, compense le stress des pliages fréquents - Le TPE est non-toxique et sans halogène
- **APPLICATIONS** : Idéal pour la maison/le bureau, fonctionne avec un ordinateur/PC portable/une station de travail - Cordon HDMI UHD pour connecter un téléviseur/un moniteur, Samsung/Sony/Apple TV/LG - Fonctionne avec HDMI 2.0 Ultra HD, et autres résolutions
- **CARACTÉRISTIQUES** : 4 m - HDMI 2.0 - Câble HDMI certifié Premium - Câble haut débit avec Ethernet - Couleur : gris et noir - HDMI mâle à mâle - Diamètre extérieur : 6,5 mm - 28 AWG - Gaine : TPE - Blindage EMI : Tresse en feuille d'Al-Mylar

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Video Revision	HDMI 2.0b
Vitesse max. de transfert de données	18 Gbit/s
Longueur max. de câble	13.1 ft [4 m]
Résolutions numériques max.	4K 60Hz 3840x2160
Spécifications audio	HDMI - 32 Channel Audio HDMI - 7.1 Channel Audio HDMI - 5.1 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 to 50°C (32 to 122°F)
Température de stockage	0 to 50°C (32 to 122°F)
Humidité	Humidité relative de 0 à 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	13.1 ft [4 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [6.5 mm]
Longueur du produit	13.1 ft [4.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]

Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	8.5 oz [240.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	5.4 in [13.6 cm]
Package Width	15.7 in [40.0 cm]
Package Height	0.5 in [1.3 cm]
Poids brut	8.7 oz [246.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble HDMI® Premium Grande Vitesse
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis