

Vassoio per unità SSD M.2 NVMe da utilizzare con la serie di prodotti di espansione PCIe - Supporto per disco aggiuntivo sostituibile a caldo

ID prodotto: TR-M2-REMOVABLE-PCIE




Drive tray aggiuntivo per M2-REMOVABLE-PCIE-N1 o 2M2-REMOVABLE-PCIE, per aggiungere o sostituire un'unità compatibile. Il vassoio per unità è adatto alle unità SSD M-Key M.2 NVMe nei formati 2230, 2242, 2260 e 2280.

Installate un'unità M.2 nel porta disco senza l'ausilio di attrezzi. Il vassoio è dotato di un indicatore LED di alimentazione/attività per monitorare lo stato dell'unità. Un meccanismo di chiusura con serratura opzionale (2 chiavi incluse) impedisce il furto di dispositivi di archiviazione dati mission-critical.

Il vassoio è dotato di cuscinetti termici che favoriscono la dissipazione del calore, assicurando prestazioni ottimali e affidabili e riducendo il potenziale throttling termico. Le molle antivibrazioni sul vassoio riducono gli urti durante l'installazione e migliorano la stabilità e la durata complessiva dell'unità.

Se utilizzato con i prodotti della serie PCIe Expansion Product Series, offre flessibilità e convenienza per la gestione di più unità M.2. Il supporto per l'hot swap NVMe PCIe dipende dalla scheda madre. Verificare il supporto dell'hot swap con il produttore della scheda madre e ottenere istruzioni su come abilitare questa funzione.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Semplificate le operazioni di backup e archiviazione sostituendo il disco senza spegnere il computer host
- Ideale per il recupero dei dati, la manutenzione e la scalabilità dello storage

Caratteristiche

- **VASSOIO DRIVE AGGIUNTIVO:** utilizza con M2-REMOVABLE-PCIE-N1 o 2M2-REMOVABLE-PCIE per dischi aggiuntivi sostituibili a caldo; supporta le unità SSD M-Key M.2 NVMe 2230, 2242, 2260 e 2280; velocità di lettura/scrittura ad alte prestazioni fino a 64 Gbps
- **SENZA ATTREZZI:** installazione di un'unità M.2 nel vassoio senza l'ausilio di attrezzi; indicatore LED di alimentazione/attività; il vassoio dell'unità è dotato di un meccanismo di chiusura e può essere chiuso per un'installazione sicura (2 chiavi incluse)
- **COSTRUZIONE PREMIUM:** il vassoio è dotato di cuscinetti termici e copertura in alluminio per favorire la dissipazione del calore; le molle antivibrazioni sul vassoio del drive riducono le vibrazioni; vite di montaggio opzionale del drive assicura stabilità
- **COMPATIBILITÀ:** non sono richiesti driver o software; funziona su qualsiasi sistema operativo compresi Windows, Windows Server e Linux; richiede l'utilizzo del prodotto base M2-REMOVABLE-PCIE-N1 o 2M2-REMOVABLE-PCIE; non è compatibile con le unità M.2 SATA
- **HOT SWAP:** Questo vassoio aggiuntivo offre flessibilità e convenienza quando si lavora con più unità; il supporto PCIe hot swap dipende dalla scheda madre, verificare con il produttore della scheda per confermare il supporto

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Blocco a chiave	Sì
Tipo bus	PCI Express
Standard del settore	PCI Express 4.0
Numero di unità	1
Dimensioni unità	22 mm - M.2 NVMe

	Tipo unità	M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
	Installazione unità	Rimovibile
	Altezza delle unità supportate	2230
		2242
		2260
		2280
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	64Gbps
	TRIM Support	Sì
	4Kn Support	Sì
	S.M.A.R.T. Support	Sì
	Protezione contro gli urti	Sì
	Tipo e velocità	PCI Express 4.0 (16 Gbps per lane)
	RAID	No
	Funzionalità hot swap	Sì
Connettore/i		
	Connettori unità	1 - M.2 (NVMe, M-Key, PCIe x4)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Richiede il prodotto principale M2-REMOVABLE-PCI-E-N1 o 2M2-REMOVABLE-PCI-E
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Rosso: L'unità collegata non è supportata

1 - Verde: L'unità collegata è supportata

1 - Giallo: Lampeggia per indicare l'attività del disco

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 65°C (32°F to 149°F)
Temperatura di conservazione	-35°C to 70°C (-31°F to 158°F)
Umidità	0% ~ 90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Lunghezza prodotto	4.9 in [12.4 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	1.3 oz [36.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	3.0 in [7.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.0 oz [86.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Supporto per unità M.2
	1 - Cuscinetto adesivo per dissipatore di calore
	1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.