ZEROSMOG GUARD 2

UNIDAD DE FILTRACIÓN DE DOBLE USUARIO 142 W, 230 V

Nº DE PEDIDO: FT91022699

- > Unidad de filtración de doble usuario 142 W, 230 V
- > Filtración del más alto nivel - para un aire más limpio y saludable
- > Filtración de partículas y gases de alta eficacia
- > Eliminación de olores durante la soldadura
- > Potente ventilador que mantiene la presión de aspiración durante toda la vida útil del filtro
- > Gran potencia para recolectar todo el humo
- > Supervisión del estado del filtro para garantizar un cambio de filtro a tiempo
- > Barra luminosa brillante que indica el estado de la unidad de extracción
- > Silencioso - el nivel de ruido más bajo del mercado
- > Fácil cambio del filtro principal y del prefiltro
- > Bajo mantenimiento
- > Interruptor de encendido/apagado de fácil acceso
- > Conserva el sistema de manguera Weller Easy-Click 60

¡El aire limpio es un derecho de los trabajadores!
Respire tranquilo en un entorno limpio, durante todo el día. Las nuevas unidades de extracción de humos bajo superficie Weller ZeroSmog Guard

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

> **AIRE LIMPIO Y SALUDABLE**
Proporciona una calidad de aire superior gracias a la filtración de alta eficacia de partículas y gases de soldadura con una gran superficie filtrante (filtro de partículas HEPA H13, carbón activado y permanganato potásico).

> **EXPERIENCIA SUPERIOR**
El nivel de ruido más bajo del mercado garantiza un entorno de trabajo saludable, agradable y cómodo.

> **CAMBIO DE FILTRO RÁPIDO Y SENCILLO**
Garantiza la comodidad del usuario con sustituciones rápidas y sin complicaciones tanto del prefiltro como del filtro principal.

> **DISEÑO COMPACTO**
Ahorra espacio con un diseño compacto, ideal para un solo usuario.

> **EXTRACCIÓN POTENTE**
El robusto soplador mantiene una presión de aspiración suficiente durante toda la vida útil del filtro, garantizando un alto caudal para capturar todo el humo con eficacia.

> **MÁXIMO CONTROL**
Supervisión del estado del filtro para garantizar los cambios oportunos, ya que un filtro lleno no puede limpiar el aire con eficacia.

> **ESTACIONES**
de soldadura Weller (WT, WX, Wxsmart) -PC

> **EGURO ESD**

ÁMBITO DE SUMINISTRO
ZeroSmog Guard 2, 230 V 1 x filtro principal (HEPA H13 y carbón activado + permanganato potásico) 5 prefiltros ePM1-75

DATOS TÉCNICOSESTACION DE ZEROSMOG GUARD 2
Dimensions L x W x H (mm) 270 x 336 x 435 **Dimensions L x W x H (inch)** 10.63 x 13.23 x 17.13
Peso aproximadamente Aprox. 9,5
Tensión de red (V/Hz) (220-240 V~) 50/60 Hz
Nivel sonoro a 1 m de pdistancia < 70 dBA
Consumo de potencia (W/V) 142 W (220-240 V~)
Vacío máx. (Pa/V) 2250
Caudal máx. (m³/h) 200
Filtro previo Filtro de pre-fibra de vidrio ePM1-75% según ISO16890
Filtro compacto Juego de filtros estándar ZeroSmog Guard Kit (FT91000048) Juego de filtros de gas de banda ancha ZeroSmog Guard (FT91000049) Juego de filtros para adhesivos ZeroSmog Guard (FT91000051)
¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas!

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2024 | Specifications subject to change without notice.

Más información