



by Honeywell

## Oil Grip NF35F

**High grip performance in heavy oily applications still assuring dry hands**



**The features and benefits of this glove:**

**Special coating  
“Oil grip”:**

Due to a special liquid proof oil grip coating with double dipped Nitrile superb grip is assured and avoids oil and liquids to penetrate from the back side of the glove so hands will stay dry in all circumstances. Unique type of coating which provides anti-slip characteristics through micro capillaries which draws oil and water away from the surface of the glove providing better grip while handling oily components.

**Material:**

Nylon liner with double dipped Nitrile coating

**Fit & comfort:**

The seamless liner offers highest comfort. The ergonomic shape of the glove is designed for a tight fit to ensure a very high level of work efficiency.

**Abrasion & tear :**

The highest level 4 in abrasion and highest level 3 in tear resistance makes this glove a very durable product

**Production:**

These gloves are produced in an ISO 9001 certified facility in order to guarantee a high level of consistency of quality.

**Applications:**

Heavy oily applications were so far no glove with high grip performance and assuring a dry hand was available like:

- Assembly work in oily environments



by Honeywell


### **Technical details of Oil Grip NF35F:**

**Article No:** NF35F

**Sizes:** 7, 8, 9, 10, 11

**Standards :** CE, EN420, EN388

**CE category :** Intermediate design



4131

<b>Mechanical Performance EN388 :</b>	Abrasion (1-4)	Level 4
	Blade cut (1-5)	Level 1
	Tear (1-4)	Level 3
	Puncture (1-4)	Level 1

**Packaging:** 12 pairs per polybag, 72 pairs per case, approx. 9 kg weight.



#### **North Safety Products**

The Netherlands  
Noordmonsterweg 1  
4332 SC Middelburg  
The Netherlands

Tel: +31(0)118 656400  
Fax: +31(0)118 627535

#### **United Kingdom**

The Court Yard  
Green Lane, Heywood  
Lancashire OL10 2EX  
United Kingdom

Tel: +44(0)170 669 3800  
Fax: +44(0)170 669 3801

#### **Germany**

Bramfelder Chaussee 41  
D-22177 Hamburg  
Germany

Tel: +49(0)40611775-0  
Fax: +49(0)40611775-10

#### **France**

505 route de Bouc Bel Air  
13080 Luynes  
France

Tel: +33(0)442 240264  
Fax: +33(0)442 609530

#### **Scandinavia**

Verktygvägen 10  
S-55302 Jönköping  
Sweden

Tel: +46(0)36377241  
Fax: +46(0)36377629



by Honeywell

## Oil Grip NF35F

### Gant hautes performances pour applications en milieux huileux



#### **Avantages et caractéristiques :**

<b>Enduction :</b>	L'enduction spéciale double couche en Nitrile imperméable aux huiles assure une excellente préhension. Elle empêche les huiles et liquides de pénétrer par la paume et laisse les mains sèches en toutes circonstances. Son unique revêtement anti dérapant évacue l'eau et l'huile de la surface par micro-capillarité assurant ainsi une excellente préhension lors de la manipulation de composants huileux.
<b>Matière :</b>	Nylon avec enduction double en Nitrile
<b>Taille &amp; confort :</b>	Le support sans coutures offre un excellent niveau de confort. La forme ergonomique du gant est destinée à assurer un haut niveau de maintien et d'efficacité de mouvement.
<b>Abrasion &amp; déchirure :</b>	Le plus haut niveau de résistance à l'abrasion (4) et le haut niveau de résistance à la déchirure (3) assure à ce gant un niveau de longévité inégalé.
<b>Production :</b>	Ces gants sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001 afin de garantir un haut niveau constant de qualité.
<b>Applications :</b>	Milieu extrêmement huileux où aucun gant existant n'assureraient une excellente préhension en gardant les mains sèches tel que : <ul style="list-style-type: none"><li>• Travaux d'assemblage et de manutention en milieux huileux</li></ul>



by Honeywell

### Détails techniques : Oil Grip NF35F:

**Art.no :** NF35F  
**Tailles :** 7, 8, 9, 10, 11  
**Marquage :** CE, EN420, EN388  
**Catégorie CE :** Risque intermédiaire



4131

**Performances EN388 :** Abrasion Niveau 4  
Coupure Niveau 1  
Déchirure Niveau 3  
Perforation Niveau 1

**Emballage :** 12 paires par sac en polyéthylène, 72 paires par carton, poids 9 kg



#### North Safety Products

The Netherlands  
Noordmonsterweg 1  
4332 SC Middelburg  
The Netherlands

Tel: +31(0)118 656400  
Fax: +31(0)118 627535

#### United Kingdom

The Court Yard  
Green Lane, Heywood  
Lancashire OL10 2EX  
United Kingdom

Tel: +44(0)170 669 3800  
Fax: +44(0)170 669 3801

#### Germany

Bramfelder Chaussee 41  
D-22177 Hamburg  
Germany

Tel: +49(0)40611775-0  
Fax: +49(0)40611775-10

#### France

505 route de Bouc Bel Air  
13080 Luynes  
France

Tel: +33(0)442 240264  
Fax: +33(0)442 609530

#### Scandinavia

Verktygsvägen 10  
S-55302 Jönköping  
Sweden

Tel: +46(0)36377241  
Fax: +46(0)36377629



by Honeywell

## Oil Grip NF35F

**Höchste Griff Sicherheit und trockene Hände beim Umgang mit öligen und nassen Gegenständen**



**Die außergewöhnlichen Merkmale dieses Handschuhs:**

**Spezial Beschichtung  
"Oil grip":**

Auf Grund der besonderen flüssigkeitsdichten Nitril Beschichtung über den kompletten Handrücken bleibt die Hand auch in sehr öligen und feuchten Einsatzbereichen trocken. Außerdem ist durch die Spezial Beschichtung eine maximale Griff Sicherheit mit minimalem Krafteinsatz sicherstellt.

**Material:**

Nylon Trägergewebe mit spezieller Nitril Beschichtung

**Passform und Komfort:**

Das nahtlose Trägergewebe und die ergonomische Handform garantieren höchsten Komfort und guten Sitz um effektives Arbeiten, auch bei der Handhabung kleiner Teile, zu ermöglichen

**Abrieb & Stichschutz :**

Höchster Abrieb Stufe 4 und Stichschutz Stufe 3 gemäß EN 388 garantieren lange Haltbarkeit

**Produktion:**

Gleichbleibende Qualität wird durch die Produktion in einer ISO 9001 zertifizierten Fabrik sichergestellt

**Einsatzbereiche:**

Allgemeine Arbeiten in öligen oder feuchten Einsatzbereichen, in denen Griff Sicherheit wichtig ist

- Montagearbeiten mit öligen Teilen
- Erdölförderung und Verarbeitung



by Honeywell

### **Technische Angaben zum Oil Grip NF35F:**

**Artikel Nummer:** NF35F

**Grössen:** 7, 8, 9, 10, 11

**Normen :** CE, EN420, EN388

**CE Kategorie :** Mittlere Risiken



4131

<b>Mechanische Prüfung nach EN388 :</b>	Abriebfestigkeit (1-4)	Level 4
	Schnittfestigkeit (1-5)	Level 1
	Weiterreissfestigkeit (1-4)	Level 3
	Stichfestigkeit (1-4)	Level 1

**Verpackung:** 12 Paar im Polybeutel, 72 Paar im Karton, Gewicht 9kg



#### North Safety Products

The Netherlands  
Noordmonsterweg 1  
4332 SC Middelburg  
The Netherlands

Tel: +31(0)118 656400  
Fax: +31(0)118 627535

#### United Kingdom

The Court Yard  
Green Lane, Heywood  
Lancashire OL10 2EX

United Kingdom  
Tel: +44(0)170 669 3800  
Fax: +44(0)170 669 3801

#### Germany

Bramfelder Chaussee 41  
D-22177 Hamburg

Germany

Tel: +49(0)40611775-0  
Fax: +49(0)40611775-10

#### France

505 route de Bouc Bel Air  
13080 Luynes

France

Tel: +33(0)442 240264  
Fax: +33(0)442 609530

#### Scandinavia

Verktygvägen 10  
S-55302 Jönköping

Sweden

Tel: +46(0)36377241  
Fax: +46(0)36377629



by Honeywell

## Oil Grip NF35F

**Uitstekende grip in zware olie achtige omstandigheden,  
droge handen verzekerd**



### **De voordelen en eigenschappen van deze handschoen:**

<b>Speciale coating: “oil grip”</b>	Door de speciale vloeistofdichte dubbel gedipte Nitril Oil grip coating wordt een uitstekende grip gegarandeerd. Dit voorkomt dat olie of andere vloeistoffen aan de achterkant van de handschoen in de handschoen kunnen doordringen, dus te allen tijde droge handen verzekerd. De coating bestaat uit duizenden microscopische ruimtes, zodra deze ruimtes in contact komen met het oppervlak ontstaat er een vacuüm proces waardoor olie en water van de oppervlakte worden afgestoten waardoor een droge optimale grip bij werkzaamheden met olie achtige objecten wordt bereikt.
<b>Materiaal:</b>	Nylon met dubbel gedipte Nitril coating
<b>Pasvorm en comfort:</b>	Hoog draagcomfort door de naadloos geweven handschoen. De ergonomische vorm van de handschoen zorgt voor uitstekende pasvorm en hierdoor kunnen werkzaamheden effectiever en efficiënter worden uitgevoerd.
<b>Slijtvastheid &amp; scheurbestendigheid</b>	Slijtvastheid hoogste niveau 4 en scheurbestendigheid hoog niveau 3 maakt deze handschoen tot een zeer duurzaam product
<b>Productie:</b>	Deze handschoenen worden in een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf geproduceerd om een hoog kwaliteitsniveau te garanderen.
<b>Toepassingen:</b>	Zware olie achtige omstandigheden waar tot nu toe geen handschoen verkrijgbaar was met goede grip en waar droge handen werden gegarandeerd bijvoorbeeld bij:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assemblage werkzaamheden in olie achtige omstandigheden</li></ul>



by Honeywell

### **Technische gegevens Oil Grip NF35F:**

**Artikel nr.** NF35F

**Maten:** 7, 8, 9, 10, 11

**Markering :** CE, EN420, EN388

**CE klasse :** Beperkt risico



4131

<b>Mechanische Sterkte volgens EN388 :</b>	Slijtvastheid (1-4)	Niveau 4
	Doorsnijbestendigheid (1-5)	Niveau 1
	Scheurbestendigheid (1-4)	Niveau 3
	Tegen doorprikkken (1-4)	Niveau 1

**Verpakking:** 12 paar in plastic zak, 72 paar per doos, gewicht 9 kg



#### **North Safety Products**

The Netherlands  
Noordmonsterweg 1  
4332 SC Middelburg  
The Netherlands

Tel: +31(0)118 656400  
Fax: +31(0)118 627535

#### **United Kingdom**

The Court Yard  
Green Lane, Heywood  
Lancashire OL10 2EX  
United Kingdom

Tel: +44(0)170 669 3800  
Fax: +44(0)170 669 3801

#### **Germany**

Bramfelder Chaussee 41  
D-22177 Hamburg  
Germany

Tel: +49(0)40611775-0  
Fax: +49(0)40611775-10

#### **France**

505 route de Bouc Bel Air  
13080 Luynes  
France

Tel: +33(0)442 240264  
Fax: +33(0)442 609530

#### **Scandinavia**

Verktygvägen 10  
S-55302 Jönköping  
Sweden

Tel: +46(0)36377241  
Fax: +46(0)36377629