

**Light Task
NF15 & NF15B**

Description: Nylon seamless liner to provide excellent fit and comfort, coated with Polyurethane to give good grip and dexterity. The good fit and grip allows the worker a high work efficiency.


Materials: Nylon liner- Polyurethane palm coated

Article: NF15 – White
NF15B - Grey liner / Black coating

Sizes : 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL

Standards: CE. EN420, EN388

CE category : Intermediate Design



4131

Mechanical Performance to EN388:	Abrasion (1-4)	Level 4
	Blade Cut (1-5)	Level 1
	Tear (1-4)	Level 3
	Puncture (1-4)	Level 1

Packaging: 12 pairs per bag, 144 pairs per case
Dimension: 28.0x 38.0x 29.0cm
Weight: 04.00kg

**Light Task
NF15 & NF15B**

Description: Doublure en Nylon de fournir excellent ajustement et le confort, recouvert de polyuréthane pour donner une bonne adhérence et dextérité. Le bon ajustement et une adhérence permet au travailleur une efficacité de travail élevée.


Matériaux: Gant en nylon enduit de PU

Art. n°: NF15 – Blanc
NF15B – Nylon gris / enduit noir

Tailles: 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL .

Normes : CE, EN420, EN388

Catégorie CE : Risque intermédiaire



4131

Performances EN388:	Abrasion (1-4)	Niveau 4
	Coupure (1-5)	Niveau 1
	Déchirure (1-4)	Niveau 3
	Perforation (1-4)	Niveau 1

Emballage : 12 paires par sac en polyéthylène, 144 paires par carton

Dimension: 28.0x 38.0x 29.0cm

Poids : 04.00kg

**Light Task
NF15 & NF15B**

Beschreibung: Nahtloses Nylon Trägergewebe in PU getaucht. Dadurch leicht atmungsaktiv und besonders griffsicher. Offener Handrücken. Sehr gutes Fingerspitzengefühl. Ausgezeichnete Passform und Komfort ermöglichen effektives Arbeiten als ob man keine Handschuhe trägt.


Material: Nylon-Handschuh mit PU-Beschichtung

Artikel: NF15 – Weiß
NF15B - Graue Trägergewebe / Schwarze PU

Größen : 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL

Normen: CE, EN420, EN388

CE-Kategorie: Mittlere Risiken



4131

Mechanische Prüfung nach EN388:	Abriebfestigkeit(1-4)	Level 4
	Schnittfestigkeit(1-5)	Level 1
	Weiterreissfestigkeit (1-4)	Level 3
	Stichfestigkeit(1-4)	Level 1

Verpackung: 12 Paar im Polybeutel, 144 Paar im Karton

Abmessung: 28.0x 38.0x 29.0cm

Gewicht: 04.00kg

**Light Task
NF15 & NF15B**

Omschrijving: Naadloze nylon handschoen met een uitstekende pasvorm en comfort, polyurethaan coating, speciaal behandeld voor goede grip en behendigheid. Ideale keuze bij lichte, meestal droge montage werkzaamheden. De goede pasvorm en grip kan de werknemer een hoge werkefficiëntie geven.


Materiaal: Nylon handschoen met PU coating

Artikel: NF15 – Wit
NF15B - Grijs handschoen / zwarte coating

Maat : 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL

Markering: CE. EN420, EN388

CE klasse: Beperkt Risico



4131

Mechanische Sterkte vlg EN388:	Slijtvastheid(1-4)	Niveau 4
	Doorsnijbestendigheid(1-5)	Niveau 1
	Scheurbestendigheid(1-4)	Niveau 3
	Tegen doorprikken(1-4)	Niveau 1

Verpakking: 12 Paar in Plastic zak, 144 Paar in Karton

Afmetingen: 28.0x 38.0x 29.0cm

Gewicht: 04.00kg