



NOUVEAU


Le nouveau doseur CMS 350.V2 DOTTY est l'appareil de base idéal pour le dosage des colles, pâtes à braser ainsi que pour les produits de faible viscosité. Cet appareil peut fonctionner de façon autonome ou en combinaison avec une station de placement.


Le CMS 350.V2 DOTTY peut travailler sous plusieurs modes différents :

- **Dosage manuel**
- **Dosage semi-automatique**
- **Dosage automatique**

Le CMS 350.V2 DOTTY est livré complet avec un jeu d'aiguilles, un jeu de ventouses, une seringue de 10 cc, une pédale de commande au pied. Raccordement sur réseau d'air comprimé ou sur compresseur.

Désignation	Code article
Doseur CMS 350.V2 DOTTY	F41 014.1

Caractéristiques techniques	Doseur CMS 350.V2 DOTTY
Pression max.	10 bars admissibles à l'entrée
Pression d'utilisation	0,1 à 6 bars en mode dépôt
Dimensions extérieures	300 x 150 x 160 mm
Masse nette	2,5 Kg
Raccordement électrique	230 V - 50/60 Hz
Puissance	15 W
Niveau sonore	< 40 dB(A)


C.I.F.
Les Outils Professionnels