

## *Details of Multi Blade Sets*



( F1571581)

### **F1571581 - Français**

#### **Jeu multi-lames de précision avec 2 porte-lames – 35 pcs**

- Jeu universel, idéal pour la réparation et maintenance des composants petits dans l'industrie électronique et électrique,

pour des appareillages audio/visuels, pour des laboratoires et développement, le service etc.

- lames d'acier carbon, trempées

- porte-lames en acier spécial

- le jeu est fourni dans une sacoche vinyl

- Contenu: 2 pièces 1/4" adaptateurs (porte-lame)

33 lames, métriques – 1 pièce de chaque

Pour vis à fente: 0,6 / 1,0 / 1,4 / 1,8 / 2,0 et 2,5 mm

Pour vis Phillips: tailles 000 / 00 / 0 et 1

Pour vis JIS Type S (japonaise) : tailles 000 / 00 / 0 et 1

Pour vis Torx®: tailles T3 / T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 (tailles T8 et 10 sont Torx percé)

Lames hexagonales: 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 et 2,5 mm

Lames tourne-ecrou: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 et 4,0 mm



( F1571604)

## **F1571604 - Français**

### **Jeu multi-lames de précision avec manche porte-lame – 28 pcs**

- Jeu universel, idéal pour la réparation et maintenance des composants petits dans l'industrie électronique et électrique,

pour des appareillages audio/visuels, pour des laboratoires et développement, le service etc.

- lames d'acier carbon, trempées

- Manche porte-lame en acier, nickelé

- le jeu est fourni dans une sacoche vinyl

- Contenu: 1 manche porte-lame

27 lames – 1 pièce de chaque

Pour vis à fente: .025" (0,64 mm) / .040" (1,02 mm) / .055" (1,4 mm) / .070"

(1,78 mm) /

.080" (2,03 mm) et .100" (2,54 mm)

Pour vis Phillips: tailles 0 et 1

Lames hexagonales: .028" / .035" / .050" / .062" / .078" et 0.93"

Lames tourne-ecrou: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8" et 5/32"

Clés plates: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" et 5/16"