



## Luminaire tubulaire pour machines



**RL70CE- 124**

Tension d'alimentation	24 V ; 50-60 Hz
Equipement	1 x lampe fluocompacte TC-L 24 W blanc neutre 4000 K
Appareillage	ballast électronique
Cordon d'alimentation	bornier de raccordement
Tête du luminaire	
matériaux	acrylique ; transparent
Poids (net)	env. 1,6 kg
Fixation	collier de fixation (accessoire)
Répartition de la lumière	directe
Indice de protection	IP 67
Classe de protection	I
Longueur totale	639 mm
Longueur partie éclairante	317 mm
diamètre extérieur	70 mm
	C avec presse-étoupe
Numéro de référence	111410000

E<sub>min</sub>: 178 lx  
E<sub>m</sub>: 269 lx  
E<sub>max</sub>: 333 lx



Mode de mesure: d=100cm

