

apparecchio d'illuminazione tubolare per macchine



RL70CE- 124

tensione di alimentazione
equipaggiamento

alimentatore
cavo d'alimentazione
corpo dell'apparecchio
materiali
peso (netto)
fissaggio

distribuzione della luce
tipo di protezione
classe di protezione
lunghezza totale
emissione della luce
diametro esterno

numero d'ordine

24 V; 50/60 Hz

1 x lampada fluorescente compatta TC-L 24 W
tono neutro 4000 K

alim. elettronico
connettore

acrilico trasparente

circa 1,6 kg

staffe di fissaggio (accessorio)

diretta

IP 67

I

639 mm



317 mm

70 mm

C con pressacavo

111410000

E_{min}: 178 lx
E_m: 259 lx
E_{max}: 333 lx



condizioni di misurazione: d=100cm

