


Luminaire tubulaire pour machines



RL70CE- 136 H

Tension d'alimentation	110-230 V ; 50-60 Hz
Equipement	1 x lampe fluocompacte TC-L 36 W blanc neutre 4000 K
Appareillage	ballast électronique
Cordon d'alimentation	bornier de raccordement
Tête du luminaire	
matériaux	verre borosilicate
Poids (net)	env. 1,7 kg
Fixation	collier de fixation (accessoire)
Répartition de la lumière	directe
Indice de protection	IP 67
Classe de protection	I
Longueur totale	585 mm
Longueur partie éclairante	395 mm
diamètre extérieur	70 mm
	C avec presse-étoupe
Numéro de référence	619063001



E_{min}: 192 lx
E_m: 280 lx
E_{max}: 354 lx

