

apparecchio d'illuminazione tubolare per macchine



RL70CE- 136 H

tensione di alimentazione
equipaggiamento

alimentatore
cavo d'alimentazione
corpo dell'apparecchio
materiali
peso (netto)
fissaggio

distribuzione della luce
tipo di protezione
classe di protezione
lunghezza totale
emissione della luce
diametro esterno

numero d'ordine

110/230 V; 50/60 Hz

1 x lampada fluorescente compatta TC-L 36 W
tono neutro 4000 K

alim. elettronico
connettore

vetro borosilicato

circa 1,7 kg

staffe di fissaggio (accessorio)

diretta

IP 67

I


585 mm

395 mm


70 mm

C con pressacavo

619063001



E_{min}: 192 lx
E_m: 280 lx
E_{max}: 354 lx



condizioni di misurazione: d=100cm

