


Loeparmatuur




RLL 122 T

Aansluitwaarden	230 V; 50 Hz
Uitrusting	1 x fluorescentielamp T29-R 22 W neutraalwit
Voeding	Conventioneel voorschakelapparaat
Netzkabel	ca. 2.9 m; Eurosteker
Lamphuis	
Materiaal	Kunststof
Lamparmframe	
Materiaal	Kunststof
Gewicht (netto)	ca. 3,1 kg
Bevestiging	Tafelklem (Toebehoren)~Wandhoek (Toebehoren)
Techniek	schakelbaar
Bediening	Schakelaar
Lampenafdekking	Polycarbonaat; wit opaal
Scharnierontlasting	Veer
Beschermingsklasse	II
Behuizingskleur	lichtgrijs
Framekleur	lichtgrijs
Lens; afmetingen	Ø120 mm
Lens; Dioptrieën	4
Extra lens	Ø 30 mm / totaal 12 Dioptrieën
Artikelnr.	111851001



Emin: 838 lx
Em: 2162 lx
Emax: 3255 lx



Meetvoorwaarden: d=15cm

