



## Lampes à LED pour machines



**SPOT LED 003 - MCTFL 3 N**

Tension d'alimentation	100-240 V ; 50-60 Hz
Equipement	3 x Power-LED
Appareillage	transformateur électronique intégré dans la fiche
Cordon d'alimentation	env. 3.0 m ; fiche secteur europe/E.U. (N1-15P)
Tête du luminaire	
matériaux	aluminium
surface	anodisé
Mât/bras articulés	
matériaux	flexible métallique
Poids (net)	env. 1,6 kg
Fixation	embase universelle (accessoire)-fixation magnétique (accessoire)-pince pour fixation sur table (accessoire)-équerre murale (accessoire)
Mode d'allumage	commutable
Commande	interrupteur
Protection des sources	protection en verre
Compensation d'articulation	friction
Indice de protection	IP 40 (65)
Classe de protection	II
Corps du luminaire	noir
Coloris bras articulés	noir foncé
Particularités	Spot avec angle de diffusion 10°,
Numéro de référence	112462007

Emin: 164 lx  
Em: 3056 lx  
Emax: 19959 lx



Mode de mesure: d=50cm

