

apparecchio d'illuminazione LED per macchine



SPOT LED 003 - MCTFL 3 N

tensione di alimentazione
 equipaggiamento
 alimentatore
 cavo d'alimentazione
 corpo dell'apparecchio
 materiali
 superficie
 bracci dell'apparecchio
 materiali
 peso (netto)
 fissaggio

tecnica
 comando
 copertura lampade
 compensazione snodo
 tipo di protezione
 classe di protezione
 colore corpo lampada
 colore bracci
 particolarità
 numero d'ordine

100-240 V; 50/60 Hz

3 x Power-LED

trasformatore elettronico integrato nella spina
 ca. 3;0 m; spina Euro/americana (N1-15P)

alluminio
 anodizzato

flessibile in metallo

circa 1,6 kg

flangia a vite~base magnetica (accessorio)~morsetto
 (accessorio)~supporto a parete (accessorio)

commutabile

interruttore

protezione in vetro

frizione

IP 40 (65)

II



nero

nero profondo

Spot con angolo di emissione 10°,

112462007

E_{min}: 164 lx
 E_m: 3056 lx
 E_{max}: 19959 lx



condizioni di misurazione: d=50cm

