



Machine-LED-armatuur



SPOT LED 003 - MCTFL 3 N

Aansluitwaarden	100-240 V; 50/60 Hz
Uitrusting	3 x Power-LED
Voeding	Elektronische stekerttransformator
Netzkabel	ca. 3.0 m; Euro-/Amerikasteker (N1-15P)
Lamphuis	
Materiaal	Aluminium
Oppervlakte	hardanodiseerd
Lamparmframe	
Materiaal	Metaalbuis flexibel
Gewicht (netto)	ca. 1,6 kg
Bevestiging	Montageflens (Sokkel)~Magneetvoet (Toebehoren)~Tafelklem (Toebehoren)~Wandhoek (Toebehoren)
Techniek	schakelbaar
Bediening	Schakelaar
Lampenafdekking	Glasafscherming
Scharnierontlasting	Frictie
Veiligheidsklasse	IP 40 (65)
Beschermingsklasse	II
Behuizingskleur	zwart
Framekleur	diepzwart
Bijzonderheden	Spot met 10°-uitstralingshoek,
Artikelnr.	112462007

Emin: 164 lx
Em: 3056 lx
Emax: 19959 lx



Meetvoorwaarden: d=50cm

