

universalarmaturer



SN 136

anslutningsspänning/frekvens
bestyckning

driftdon
nätanslutningsledning
armaturhus
material
armaturstativ
material
ytbehandling
vikt (netto)
infästning

teknik
manövrering
bländskydd
viktavlastning
kapslingsklass
skyddsklass
lamphusets färg
färg på armar
artikel nr.

230 V; 50 Hz

1 x kompaktlysör TC-L 36 W
neutralvit 4000 K

drossel

ca. 1.5 m; jordad stickpropp

plast

stålrör
lackerad

ca. 3,7 kg

fläns (sockel)~bordsfot (tillbehör)~bordsklämma
(tillbehör)~väggvinkel (tillbehör)

omkopplingsbar

strömbrytare

parabolbländskydd

fjäder


IP 20

I


ljusgrå

ljusgrå

111011000



E_{min}: 217 lx
E_m: 933 lx
E_{max}: 2010 lx



mätförutsättningar: d=50cm

