



tubarmaturer



RL70CE- 124

anslutningsspänning/frekvens	24 V; 50/60 Hz
bestyckning	1 x kompaktlysrör TC-L 24 W neutralvit 4000 K
driftdon	HF-don
nätanslutningsledning	anslutningsklämmor
armaturhus material	akryl
vikt (netto)	ca. 1,6 kg
infästning	armaturhållare (tillbehör)
ljusfördelning	direkt
kapslingsklass	IP 67
skyddsklass	I
totallängd	639 mm
ljusöppning	317 mm
yterdiameter	70 mm
artikel nr.	C med kabelförskruvning 111410000

E_{min}: 178 lx
E_m: 259 lx
E_{max}: 333 lx



mätförutsättningar: d=100cm

