


tubarmaturer



RL70CE- 136 H

anslutningsspänning/frekvens	110/230 V; 50/60 Hz
bestyckning	1 x kompaktlysör TC-L 36 W neutralvit 4000 K
driftdon	HF-don
nätanslutningsledning	anslutningsklämmor
armaturhus material	borosilikat
vikt (netto)	ca. 1,7 kg
infästning	armaturhållare (tillbehör)
ljusfördelning	direkt
kapslingsklass	IP 67
skyddsklass	I
total längd	585 mm
ljusöppning	395 mm
yterdiameter	70 mm
artikel nr.	C med kabelförskruvning 619063001



Emin: 192 lx
Em: 280 lx
Emax: 354 lx

