

förstoringsarmaturer



RLL 122 T

anslutningsspänning/frekvens
bestyckning

driftton
nätanslutningsledning

armaturhus
material
armaturstativ
material

vikt (netto)
infästning

teknik
manövrering

täckskiva
viktavlastning

skyddsklass
lamphusets färg

färg på armar
lins; dimensioner

lins; dioptrier
artikel nr.

230 V; 50 Hz

1 x lysrör T29-R 22 W
neutralvit

drossel
ca. 2.9 m; eurostickpropp

plast

plast

ca. 3,1 kg

bordsklämma (tillbehör)~väggvinkel (tillbehör)

omkopplingsbar

strömbrytare

polykarbonat; opalvit

fjäder

II


ljusgrå

ljusgrå


Ø120 mm

4

111851000



Emin: 838 lx
Em: 2162 lx
Emax: 3255 lx



måtförutsättningar: d=15cm

