



maskinbelysning LED



SPOT LED 003 - MCTFL 3 N

anslutningsspänning/frekvens	100-240 V; 50/60 Hz
bestyckning	3 x Power-LED
driftton	stickpropp med elektronisk transformator
nätanslutningsledning	ca. 3.0 m; euro-/amerikansk stickpropp (N1-15P)
armaturhus material	aluminium
ytbehandling	eloxerad
armaturstativ material	metallslang
vikt (netto)	ca. 1,6 kg
infästning	fläns (sockel)~magnetfot (tillbehör)~bordsklämma (tillbehör)~väggvinkel (tillbehör)
teknik	omkopplingsbar
manövrering	strömbrytare
täckskiva	frontglas
viktavlastning	friktion
kapslingsklass	IP 40 (65)
skyddsklass	II
lamphusets färg	svart
färg på armar	djupsvart
särdrag	spot med 10° lysvinkel,
artikel nr.	112462007

E_{min}: 164 lx
 E_m: 3056 lx
 E_{max}: 19959 lx



måtförutsättningar: d=50cm

