


**19" Baugruppenträger,  
Zubehör**

**19" Subracks,  
accessories**

**Racks modulaires 19",  
accessoires**



**Gerätegriffe**

Sehr stabile Ausführung aus vollem Aluminium. 1 Satz beinhaltet 2 Griffe. Incl. Montagematerial.

**Art. Nr. BGT 0384 / 7 ME**

Geeignet für 3 HE Baugruppenträger.

**Art. Nr. BGT 0684 / 7 ME**

Geeignet für 6 HE Baugruppenträger.

Andere Größen → N 122 – 124.

**Rack handles**

Very stable version made of solid aluminium. 1 set comprises 2 handles. Incl. mounting material.

**Art. No. BGT 0384 / 7 ME**

Suitable for 3 U module frame.

**Art. No. BGT 0684 / 7 ME**

Suitable for 6 U module frame.

Other sizes → N 122 – 124.

**Poignées**

Construction extrêmement stable en aluminium massif. 1 jeu se compose de 2 poignées. Matériel de montage inclus.


**Art. n° BGT 0384 / 7 ME**

pour racks modulaires 3 UH.

**Art. n° BGT 0684 / 7 ME**

pour racks modulaires 6 UH.

Autres dimensions → N 122 – 124.



**Gewindestreifen**

Gewindestreifen mit Gewinde M 2,5 zur Montage der Befestigungsschienen und Frontplatten. 1 Satz beinhaltet 4 Gewindestreifen.

**Art. Nr. für 1 Satz: BGT 384/2**

**Threaded rails**


Threaded rails tapped to M 2,5 for mounting of fixing rails and front panels. 1 set comprises 4 threaded rails.

**Art. No. for 1 set: BGT 384/2**

**Réglettes taraudées**

Réglettes taraudées avec taraudage M 2,5 pour le montage des rails de fixation et des plaques frontales. 1 jeu se compose de 4 réglettes.

**Art. n° pour 1 jeu: BGT 384/2**



**Isolierstreifen**

für hintere Modulschiene. Dient zur Isolation der BUS-Rückwandverdrahtung. Weiterhin wird mit dem Isolierstreifen die genormte Einstecktiefe für Steckbaugruppen im Baugruppenträger hergestellt.

Material: PBT, selbstverlöschend (UL 94 V-O)

**Art. Nr. IST 84**

**Insulation strips**

for rear module rails. Serves to insulate the bus backplane wiring. The insulation strips also serve to produce the standardized insertion depth for insert modules in subracks.

Material: PBT, self-extinguishing (UL 94 V-O)

**Art. No. IST 84**

**Baguette isolante**

pour rail porte-modules arrière. Assure l'isolation du câblage arrière et permet d'amener la profondeur du rack à la profondeur d'insertion standard pour modules enfichables.

Matériau: PBT, autoextinguible selon UL 94 V-O

**Art. n° IST 84**

**Clipse**

zur einfachen Befestigung von Isolierstreifen im Gewindestreifen.

Material: Noryl (UL 94 V-O, rot)

**Art. Nr. FC**

Verpackungseinheit: 100 Stück

**Clips**

for simple fastening of insulation strips into the threaded rails.

Material: Noryl (UL 94 V-O, red)

**Art. No. FC**

Packing unit: 100 pieces

**Clips**

pour la fixation aisée des baguettes isolantes sur les réglettes taraudées.

Matériau: Noryl (UL 94 V-O, rouge)


**Art. n° FC**

Unité d'emballage: 100 pièces

## 19" Baugruppenträger, Zubehör

## 19" Subracks, accessories

## Racks modulaires 19", accessoires



### Z-Schienen für Steckverbinder

**Art. Nr. per Satz: GB 20 L**  
1 Satz beinhaltet 2 Z-Schienen  
für 31-polige Steckverbinder nach  
DIN 41617

**Art. Nr. per Satz: GB 5 L**  
1 Satz beinhaltet 2 Z-Schienen  
für 32/48/64/96-polige Steckverbinder  
nach DIN 41612

### Z-rails for connectors


**Art. No. per set: GB 20 L**  
1 set comprises 2 Z-rails  
for connectors with 31 contacts according  
to DIN 41617

**Art. No. per set: GB 5 L**  
1 set comprises 2 Z-rails  
for connectors with 32/48/64/96 con-  
tacts according to DIN 41612

### Rails en Z pour connecteurs enfichables

**Art. n° GB 20 L (pour 1 jeu)**  
1 jeu se compose de 2 rails en Z  
pour connecteurs 31 pôles selon DIN  
41617

**Art. n° GB 5 L (pour 1 jeu)s**  
1 jeu se compose de 2 rails en Z  
pour connecteurs 32/48/64/96 pôles  
selon DIN 41612



### Deckplatten

1 Satz beinhaltet 2 Deckplatten zum  
Frontplatten-Angleich.

**Art. Nr. BGTO 384/6**  
für 3 HE Baugruppenträger  
ohne Grifflochung.

**Art. Nr. BGTG 384/6**  
für 3 HE Baugruppenträger  
mit Grifflochung.

**Art. Nr. BGTO 2 x 384/6**  
für Baugruppenträger  
BGTO 2 x 384, BGTG 2 x 384  
ohne Grifflochung.

**Art. Nr. BGTG 2 x 384/6**  
für Baugruppenträger  
BGTO 2 x 384, BGTG 2 x 384  
mit Grifflochung.

**Art. Nr. BGTO 684/6**  
für 6 HE Baugruppenträger  
ohne Grifflochung.

**Art. Nr. BGTG 684/6**  
für 6 HE Baugruppenträger  
mit Grifflochung.

### Cover panels

1 set comprises 2 cover panels  
for adjusting front panels.

**Art. Nr. BGTO 384/6**  
for 3 U module frame without  
handle perforation.

**Art. Nr. BGTG 384/6**  
for 3 U module frame with  
handle perforation.

**Art. Nr. BGTO 2 x 384/6,**  
for module frame BGTO 2 x 384,  
BGTG 2 x 384 without handle  
perforation.

**Art. Nr. BGTG 2 x 384/6**  
for module frame BGTO 2 x 384,  
BGTG 2 x 384 with handle  
perforation.

**Art. Nr. BGTO 684/6**  
for 6 U module frame without  
handle perforation.

**Art. Nr. BGTG 684/6**  
for 6 U module frame with  
handle perforation.

### Plaques de recouvrement

1 jeu se compose de 2 plaques de recouvre-  
ment pour l'égalisation des faces avant.

**Art. Nr. BGTO 384/6**  
pour racks modulaires 3 UH  
sans perforation pour poignée.

**Art. Nr. BGTG 384/6**  
pour racks modulaires 3 UH  
avec perforation pour poignée.

**Art. Nr. BGTO 2 x 384/6**  
pour racks modulaires  
BGTO 2 x 384, BGTG 2 x 384  
sans perforation pour poignée.

**Art. Nr. BGTG 2 x 384/6**  
pour racks modulaires  
BGTO 2 x 384, BGTG 2 x 384  
avec perforation pour poignée.


**Art. Nr. BGTO 684/6**  
pour racks modulaires 6 UH  
sans perforation pour poignée.

**Art. Nr. BGTG 684/6**  
pour racks modulaires 6 UH  
avec perforation pour poignée.

**19" Baugruppenträger,  
Zubehör**

**19" Subracks,  
accessories**


**Racks modulaires 19",  
accessoires**



**Rückwärtiges Abschlußprofil**

2 Stück decken den Spalt von 2,54 mm zwischen Teilfrontplatte und Seitenwand ab  
**Oberfläche:** naturfarbig eloxiert

**Art. Nr. RA 3**  
für 3 HE Baugruppenträger  
**Art. Nr. RA 6**  
für 6 HE Baugruppenträger



GB 37

**Rear terminal profile**


2 pieces cover the 2,54 mm gap between the part front panel and side panel  
**finish:** clear anodised

**Art. No. RA 3**  
for 3 U subracks  
**Art. No. RA 6**  
for 6 U subracks

**Profilé de bordure arrière**

2 profilés recouvrent la fente de 2,54 mm entre les faces avant et les faces latérales  
**revêtement:** anodisé nature

**Art. n° RA 3**  
pour racks modulaires de 3 UH  
**Art. n° RA 6**  
pour racks modulaires de 6 UH



**Abdeckblech, gelocht**


**Art. Nr. AB 211**  
für Baugruppenträger für 160 mm Leiterkartentiefe  
**Art. Nr. AB 271**  
für Baugruppenträger für 220 mm Leiterkartentiefe

**Cover panel, ventilated**

**Art. No. AB 211**  
for subracks for PCB depth of 160 mm  
**Art. No. AB 271**  
suitable for subracks for PCB depth of 220 mm

**Couvercle, perforée**

**Art. n° AB 211**  
pour racks modulaires pour carte imprimée de 160 mm de profondeur  
**Art. n° AB 271**  
pour racks modulaires pour carte imprimée de 220 mm de profondeur



**Rückwand-  
Verdrahtungsschutz**

mit 240 und 300 mm Seitenwandtiefe, dient als mechanischer Schutz und statischer Schirm.

**Art. Nr. RV 3 240**  
für 3 HE Baugruppenträger  
**Art. Nr. RV 6 240**  
für 6 HE Baugruppenträger  
Incl. Montagmaterial

**Backpanel  
protective cover**

with side panel depth of 240 and 300 mm gives mechanical and antistatic protection.

**Art. No. RV 3 240**  
for 3 U subracks  
**Art. No. RV 6 240**  
or 6 U subracks  
Incl. mounting material

**Capot de protection  
arrière**


avec pro-fondeur de face latérale de 240 et 300 mm sert à la protection mécanique des con-nexions et tient lieu de blindage statique.

**Art. n° RV 3 240**  
pour racks modulaires 3 UH  
**Art. n° RV 6 240**  
pour racks modulaires 6 UH  
Matériel de montage compris


## 19" Baugruppenträger, Zubehör

## 19" Subracks, accessories


## Racks modulaires 19", accessoires



FSC



FSC V  
FSC P



FSCE



### Führungsschienen

Mit voreilenden Steckerzapfen und Einrastnocken für leichte Montage.

**Art. Nr. FSC 100**

Geeignet für 100 (233,35) x 100 mm Europakarten

**Art. Nr. FSC 160**

Geeignet für 100 (233,35) x 160 mm Europakarten

**Art. Nr. FSC 220**

Geeignet für 100 (233,35) x 220 mm Europakarten



### Variable Führungsschienen

Bestehen aus 1 Paar Kopfstücken und 1 Profil.

Kopfstücke (1 Paar): **Art. Nr. FSC V**

Profil (Meterware): **Art. Nr. FSC P**

Längenzuschnitte des Profiles auf Anfrage möglich.



### Verstärkte Führungsschienen

- leichte und schnelle Montage durch Einclipsen
- zusätzlich einschraubbar in die Modulschienen (M 2,5 x 12)
- hohe Steifigkeit
- mittig mit federndem Steg
- gute Belüftung durch Gitterkonstruktion
- vorne Aufnahmemöglichkeit einer Kontaktfeder für voreilende Erdung zur Modulschiene und Frontplatte über die Leiterbahn auf der Leiterkarte

**Art. Nr. FSCE 160**

Geeignet für 100 (233,35) x 160 mm Europakarten

**Art. Nr. FSCE 220**

Geeignet für 100 (233,35) x 220 mm Europakarten

Kontaktfeder **Art. Nr. KFCE 1**  
(bitte gesondert bestellen)

### Guide-rails

With pre-running mounting pins and locking neps for easy mounting.

**Art. No. FSC 100**

Suitable for 100 (233,35) x 100 mm eurocards

**Art. No. FSC 160**

Suitable for 100 (233,35) x 160 mm eurocards

**Art. No. FSC 220**

Suitable for 100 (233,35) x 220 mm eurocards

### Variable guide-rails

Comprises 1 pair of heads and 1 profile.

Head pieces (1 pair): **Art. No. FSC V**

Profile (in running metres) **Art. No. FSC P**

The profile can be cut to required lengths on request.

### Reinforced guide rails

- easy and fast to install
- can also be screwed into the module rails (M 2,5 x 12)
- high rigidity
- centred with spring-loaded strut
- good ventilation due to grille construction
- assembly option for one contact spring for lead earth to module rails and front cover using conductor on the printed circuit board.

**Art. No. FSCE 160**

Suitable for 100 (233,35) x 160 mm eurocards

**Art. No. FSCE 220**

Suitable for 100 (233,35) x 220 mm eurocards

contact spring **Art. No. KFCE 1**  
(please order separately)

### Glissières

Avec tétons et ergots d'encliquetage pour un montage facile.

**Art. n° FSC 100**

pour cartes euro 100 (233,35) x 100 mm

**Art. n° FSC 160**

pour cartes euro 100 (233,35) x 160 mm

**Art. n° FSC 220**

pour cartes euro 100 (233,35) x 220 mm

### Glissière variable

Composée de deux embouts et d'un profilé.

Embouts (1 paire): **Art. n° FSC V**

Profilé (au mètre): **Art. n° FSC P**

Sur demande, le profilé peut être découpé aux longueurs voulues.

### Glissières renforcées

- montage facile par encliquetage
- possibilité supplémentaire de visser dans les rails porte-modules (M 2,5 x 12)
- stabilité élevée
- traverse médiane élastique
- bonne aération en raison de la construction de grille
- possibilité de montage à l'avant d'une ressort de contact pour la mise à la terre au rail porte-modules et à la face avant par les conducteurs sur la carte imprimée

**Art. n° FSCE 160**

pour cartes euro 100 (233,35) x 160 mm

**Art. n° FSCE 220**

pour cartes euro 100 (233,35) x 220 mm

Ressort de contact **Art. n° KFCE 1**  
(veuillez commander à part)