

Balance compteuse de comptoir GBC



Vitesse, Performance, Valeur - La Balance Ideale

- Date et heure
- Sélection de la langue dans l'impression du texte
- Comptage pré-réglé vers une valeur
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Protection contre les surcharges
- Pieds réglables antidérapants de mise à niveau
- Grande plate forme en acier inoxydable
- Colonne fixée
- Touches numériques codées en couleur
- Capteur de précision
- Fonctionnement simple et convivial
- Etanche contre les projections de liquide
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Calibrage externe
- Batterie rechargeable d'une autonomie de 90 heures
- Fonction auto extinction pour économiser la durée de vie de la batterie
- Indicateur de batterie faible
- Adaptateur AC
- Plateau en acier inoxydable type 304
- Comptage
- Comptage de pièces



Caractéristiques Techniques

Modèle	GBC 16	GBC 32	GBC 60
Capacité maximum	16kg	32kg	60kg
Précision	0,5g	1g	2g
Reproductibilité (S.D.)	1g	2g	4g
Linéarité (±)	1g	2g	4g
Taille du plateau	300x400mm		

Caractéristiques Générales

Temps de stabilisation typique	2-3 Sec
Température de fonctionnement	-10°C to 40°C
Alimentation	Adaptateur 12v DC 800 mA / batterie rechargeable 6v 4ah
Calibrage	Automatique externe
Affichage	Grand écran LCD rétro-éclairé
Dimensions totales (lpxh)	300x520x670mm
Note dimensions	Poids du fret: 16kg Dimensions: 90 x 46 x 21cm
Poids net	7,6kg

Accessoires en Option:

- RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble I)
- AdamDU - Programme de collecte des données
- Housse de protection
- Imprimante Adam
- Rouleau de papier thermique pour imprimante ADAM
- Câble RS -232



Adam Equipment - Agences dans le monde

www.adamequipment.com