

DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Lampade alogene con riflettore dicroico con diametro 51 e pannello di vetro



Aree applicative

- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione del posto di lavoro
- Illuminazione della cucina
- Illuminazione per specchi
- Illuminazione di oggetti

Vantaggi prodotto

- Brillante luce d'accento
- Il riflettore dicroico riduce fino al 66% il calore emesso nella direzione del fascio di luce
- Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1)
- Filtro UV
- Non contiene mercurio

Caratteristiche prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica R_a : 100

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	35.00 W
Tensione nominale	12 V
Potenza di costruzione	35.00 W
Fattore di potenza λ	1.00
Consumo di energia	38 kWh/1000h


Dati fotometrici

Flusso luminoso utile nominale 90°	430 lm
Intensità luminosa	1000 cd
Temperatura di colore	2900 K
Tonalità di luce secondo EN 12364-1	Warm White
Indice di resa cromatica Ra	100
Fattore manten. flus lum fine durata nom	0.75
Flusso luminoso utile assegnato 90°	430 lm

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	36 °
Tempo innesco	0.0 s
Tempo di avvio caratt.(fino al 60 %)	0.00 s

Dimensioni e peso



Product line drawing

Diametro	51.0 mm
Lunghezza	46.0 mm

Scheda prodotto

Lunghezza totale	46.0 mm
Bulbo esterno	MR51
Diametro massimo	51.0 mm

Colori e materiali


Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	0.0 mg
Senza mercurio	Si

Durata

Durata nominale della lampada	3000 h
Durata caratteristica della lampada	3000 h
Num. cicli di accensione/spegnimento	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Dati di prodotto aggiuntivi



Distribuzione spettrale

Attacco (denominazione da norma)	GU5.3
----------------------------------	-------

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
Dimmerabile	Si

Scheda prodotto

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	B
---------------------------------	---

Classificazioni specifiche del paese

Sist. internaz. di cod. delle lampade	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
Numero d'ordine	44865 WFL 35W 1

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300272634	OSRH44865WFL	8327014	4739572	-

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Volume	Peso lordo
4050300272634	DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3	Astuccio 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm ³	39.01 g
4050300531533	DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° GU5.3	Cartone di spedizione 20	148 mm x 123 mm x 201 mm	3.66 dm ³	856.12 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Per le curve di distribuzione della luce vai su

▶ www.osram.it

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.