

DULUX S 11 W/840

OSRAM DULUX S | Lampade fluorescenti compatte non integrate S, 1 tubo, con attacco 2 pin, per funzionamento con CCG



Aree applicative

- Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi
- Uffici, edifici pubblici
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Hotel, ristoranti

Vantaggi prodotto

- Estremamente economica
- Buona qualità della luce
- Profilo estremamente basso
- Lunga vita utile
- Manutenzione migliorata

Caratteristiche prodotto

- Durata media: 10.000 ore
- Disponibile anche in rosso, verde e blu
- Lampada corta e compatta a un tubo (attacco a innesto)
- Monoattacco a innesto a due pin G23



Scheda prodotto

Dati tecnici



Dati elettrici

| | |
|------------------------|--------------|
| Potenza nominale | 11.80 W |
| Potenza di costruzione | 11.80 W |
| Consumo di energia | 15 kWh/1000h |

Dati fotometrici

| | |
|---|------------------------|
| Flusso luminoso nominale | 855 lm |
| Flusso luminoso caratteristico | 855 lm |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Tonalità di luce | 840 |
| Tonalità di luce secondo EN 12364-1 | LUMILUX Cool White |
| Indice di resa cromatica Ra | 80...89 |
| Flusso luminoso a 25 °C | 900 lm |
| Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h | 0.78 |
| Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h | 0.76 |
| Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h | 0.75 |
| Luminanza | 2.7 cd/cm ² |
| Classe di resa del colore | 1B |

Dimensioni e peso



Product line drawing

Attacco

| | |
|-------------------|----------|
| Lunghezza totale | 237.0 mm |
| Peso prodotto | 38.30 g |
| Diametro del tubo | 12 mm |
| Lunghezza | 237.0 mm |

Scheda prodotto

| | |
|---|-----------|
| Lunghezza secondo norma IEC | 215 mm |
| Lungh con attacco, senza spinotti/conness | 214.00 mm |

Colori e materiali

| | |
|---|--------|
| Contenuto caratt. di mercurio nella lamp. | 1.4 mg |
|---|--------|

Temperatura

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Temp amb caratt. con max flusso lum | 25.0 °C |
|-------------------------------------|---------|


Durata

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Durata nominale della lampada | 8000 h |
| Durata caratteristica della lampada | 8000 h |
| Durata utile | 6500 h |
| Fattore sopravvivenza car. 2.000 h | 0.98 |
| Fattore sopravvivenza car. 4.000 h | 0.98 |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000 h | 0.86 |
| Fattore sopravvivenza car. 8.000 h | 0.50 |
| Modalità di funzionamento LLMF/LSF | 50 Hz |
| Durata | 10000 h ¹⁾ |

¹⁾ Con CCG/LLCG

Dati di prodotto aggiuntivi

Scheda prodotto



Distribuzione spettrale

| | |
|---|-----|
| Attacco (denominazione da norma) | G23 |
| Smaltimento adeguato in accordo alla Dir | Sì |

Caratteristiche

| | |
|---------------------------|----|
| Idoneo per interni | Sì |
|---------------------------|----|

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|--|---|
| Classe di efficienza energetica | A |
|--|---|

Classificazioni specifiche del paese

| | |
|--|------------------|
| Sist. internaz. di cod. delle lampade | FSD-11/840-I-G23 |
|--|------------------|

Informazioni specifiche per Paese

| Codice prodotto | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | UK Org |
|-----------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300010618 | OSRDS11840 | 8330028 | 4933856 | - |



Scheda prodotto



Garanzia

Apparecchiatura / Accessori

- Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale



Schema di cablaggio

Schema di cablaggio

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4050300010618 | DULUX S 11 W/840 | Astuccio 1 | 36 mm x 26 mm x 239 mm | 0.22 dm ³ | 48.30 g |
| 4050300239507 | DULUX S 11 W/840 | Cartone di spedizione 10 | 111 mm x 133 mm x 219 mm | 3.23 dm ³ | 536.00 g |
| 4050300239477 | DULUX S 11 W/840 | Disimballato 1 | 43 mm x 23 mm x 242 mm | 0.24 dm ³ | 49.17 g |
| 4050300239484 | DULUX S 11 W/840 | Cartone di spedizione 50 | 240 mm x 190 mm x 261 mm | 11.90 dm ³ | 2659.35 g |

Scheda prodotto

| | | | | | |
|---------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 4052899213395 | DULUX S 11 W/840 | Astuccio 1 | - x - x - | | |
| 4052899213401 | DULUX S 11 W/840 | Cartone di spedizione 50 | 261 mm x 190 mm x 240 mm | 11.90 dm ³ | 2440.00 g |

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.